

35000流明、4K、三芯片DLP投影机



- 支持以60赫兹帧频显示固有4K内容
- 坚固耐用、完全集成的设计
- 内部电源、租赁框，没有外部出风筒

HDQ-4K35投影机可提供35000中心流明的亮度水平，可以以60赫兹的帧频显示固有4K内容。它具有独特的一体化设计，集成了内部电源、租赁框，并且没有外部出风筒。更重要的是，HDQ-4K35完全兼容巴可公司全新的4K屏幕管理系统，可实现固有4K投影机融合。

令人惊叹的图像

HDQ-4K35拥有4K (4,096 x 2,160) 分辨率、60赫兹的帧频、6.5千瓦的氙气灯以及高对比度光学引擎，可提供锐利的图像，以生动丰富的色彩和令人惊叹不已的视觉效果为现场活动增添光彩。已经拥有一系列HDQ-2K40投影机的租赁公司可以将他们的XLD镜头重新用于HDQ-4K35投影机，如果需要更佳镜头移动获取理想的图像，也可以选择使用专用的4K镜头。

完美匹配E2

全新的E2图像处理器可提供原生4K输入和输出，是目前市场上唯一可以通过将HDQ-4K35设置为高达60赫兹的刷新率来管理32投影机融合的屏幕管理系统。

专为道路设计

HDQ-4K35非常适合用于租赁和舞台等多种用途，具有独特的一体化设计，集成了内部电源、租赁框，并且没有外部出风筒。HDQ-4K35设计时充分考虑了道路状况，配有坚固耐用的金属底座，能够应对连续运输的挑战。

技术规格

一般规格	
投影机类型	4K三芯片 DLP 数字投影机
技术	1.38" DMD™ x3
分辨率	4,096 x 2,160
亮度	35000中心流明/33000 ANSI流明*
对比度	2000:1 (标准)
亮度均匀性	90%
宽高比	1896
镜片类型	XLD / XLD HD (4K镜头)
镜头	镜片固定为0.72; 0.9倍变焦镜头从1.3:1开始, 直到7.2:1 (查看镜头计算器了解全部详细信息)
光学镜片移动	垂直: +/-70%/ 水平: +/-30%, 根据镜头类型而定, 移动可能会较差
色彩纠正	P7
灯	6.5千瓦疝气灯
灯泡寿命	500 小时
可带灯运输	否
灯箱, 迅速更换	是
客户灯泡更换	是
灯具保修 (现场更换/工厂更换)	90天, 300小时/按比例300小时
3D	就绪
输入	仅2个DP 1.1 (2个2048 x 2160) HDMI就绪; 3GHDSI就绪
封装DLP™内核	标准
挡光板	标准
安装角度	桌式-侧面 (竖式)
WARP	外部可选MCM变形
集成网络服务器	是 (投影机控制板卡)
可选输入	不适用
输入分辨率	高达4K 60p

技术规格

软件工具	DC通讯器
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求	200-240伏/380-400伏@50-60赫兹
更大功耗	8000瓦
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	61 dB(A)
操作环境温度	0-35°C / 32°-104°F
工作湿度	0-80% (无冷凝)
消散 BTU	更大27331 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	1025 x 1320 x 900mm / 40.35 x 51.96 x 35.43 英寸
净重	210千克 (462.97磅)
装运尺寸	(LxWxH) 1522 x 1242 x 1215 毫米 / 59.92 x 48.90 x 47.83英寸
出厂毛重	270千克 (595.25磅)
标准配件	电源线; 可调节框/夹具
认证	符合UL60950-1和EN60950-1 符合FCC规则和法规 第 15 部分A 类和 CE EN55022 A类、RoHS 要求
保修期	3 年为标准, 可延保至 5 年
*	+/-10%

生成于: 06 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。