

E2 Gen 2 BTO

Controllo completo dello spettacolo con un singolo dispositivo



- **Progettate la vostra configurazione a prezzi standard**
- **Completamente modulare in termini di costi e capacità**
- **Aggiornamento senza costose re-installazioni e ri-programmazioni**
- **Collegate fino a 8 sistemi E2 per creare un numero massimo di 384 (48x8) connettori di ingresso e 192 (24x8) connettori di uscita**

Create la vostra configurazione di elaborazione e input/output

- Progettate la vostra configurazione delle schede di input, output ed elaborazione con tutte le caratteristiche standard
- Scegliete la capacità di input
- Scegliete la capacità di output
- Scegliete la capacità dello strato
- da 1 a 8 chassis in un sistema

Event Master E2 / S3 ed EX hanno configurazioni standard, finite e immagazzinate. Ma poiché è un sistema scalabile e modulare, è anche disponibile come sistemi BTO "Build To Order". Da un singolo chassis con un minimo di due schede, o fino a otto chassis con ogni scheda inclusa, Event Master è il sistema di gestione dello schermo più scalabile e denso di I/O al mondo. Che abbiate bisogno di più unità singole con una configurazione I/O speciale o di un sistema con un'enorme capacità di routing e scalabilità, potete utilizzare il processo Build To Order per ottenere ciò che preferite. Costruite un sistema unico con capacità crescenti che non richiede re-installazioni complete o addirittura riprogrammazione.

Utilizzate i collegamenti in fibra fino a una distanza di 300 m tra le



unità per distribuire video di fascia alta senza latenza o compressione aggiuntiva. Estendete uno chassis completo o utilizzate lo chassis EX per estendere fino a otto uscite 4K e/o fino a otto ingressi 4K. Sono inclusi tutti i normali standard elevati di alimentazione ridondante, elaborazione a 12 bit 4:4:4 e I/O, Genlock, fino a 15 ms di latenza dalle configurazioni fisse, poiché i sistemi utilizzano lo stesso hardware e software.

Supportato da non meno di tre API, il sistema Event Master può essere integrato con i sistemi di controllo presenti sul mercato più diffusi, se non addirittura con tutti. È incluso un sistema di controllo flessibile che consente l'invio di comandi a dispositivi di terze parti in rete per un'integrazione semplice e integrata.

Il supporto per la progettazione del sistema è disponibile per sistemi multi-unità in tutto il mondo tramite la connessione tra i partner di Barco e gli specialisti di prodotto Barco.

Specifiche tecniche

E2 GEN 2 BTO

Specifiche generali

Note	<p>* Alcune funzionalità avanzate di un sistema di grandi dimensioni possono richiedere una riprogrammazione</p> <p>*Anteprima e Multi-Viewer non disponibili in tutte le configurazioni</p> <p>*L'uso delle risorse si sottrae dalla capacità totale, la funzionalità massima come da specifica sopra potrebbe non essere possibile</p> <p>*La funzionalità S3D dipende dalla licenza e dal processo di vendita del sistema</p>
Model	NGS-4U-V2
Telo per effetti dal vivo	da 10 a 160 megapixel PVW / PGM solo da 40 a 320 megapixel PGM da 80 a 640 Megapixel a 30 p e solo PGM Mixer di sfondo a risoluzione nativa per tela dello schermo Utilizzate più sfondi video senza ricorrere all'uso degli strati
Ingressi video	1 to 64 inputs cards <ul style="list-style-type: none">4 - 384 FHD / 4 - 256 4K/UHD30 inputs2 - 128 4K/UHD60 inputsSDI: 4 to 256 SD/HD/3G and/or 1 to 64 6G/12GHDMI™ 2.0: 2 to 128 (600MHz max) >8/10/12Bit 4:4:4DisplayPort 1.2: 4 to 128 (660 MHz max) >8/10/12 Bit 4:4:4 Q10
Uscite video	1 to 32 output cards <ul style="list-style-type: none">4 to 192 FHD / 4 - 128 4K/UHD30 outputs2 to 64 4K/UHD outputsSDI: 2 to 128 SD/HD/3G and/or 1 to 32 6G/12G/2SiHDMI™ 2.0: 2 to 128 (600MHz max) >8/10/12Bit 4:4:4DisplayPort 1.2: 2 to 128 (660 MHz max) >8/10/12 Bit 4:4:4
Genlock	Input/loop di riferimento analogici su connettori BNC; Tri-level e black burst con definizione standard e tri-level con HD S3D Sync: 4x connettori Din di ingresso, 2x connettori Din di uscita*
Uscita programma	Fino a 192 uscite di programma su uno o più schermi Dati doppi e AOI per uscita, curve di fusione indipendenti per bordo di uscita Configurate sistemi di schermi creativi con schermi singoli, schermi panoramici piastrellati / combinati Connettori raggruppati per connessioni legacy come Quad SDI
Uscite Aux scalate	Utilizzate ingressi e uscite per la funzionalità matrice di ridimensionamento videowall standard Adattate qualsiasi sorgente HD a UHD / 4K su schermo Super AUX di qualsiasi dimensione Non utilizza strati o risorse canvas Tutte le figure sotto a HD60FPS o 4K30FPS <ul style="list-style-type: none">da 4 a 384 ingressi con incrementi di 4 o 6da 4 a 192 uscite con incrementi di 4 o 6da 1 a 192 schermi HD / 4K30 individuali con contenuti a schermo intero1-64 schermi 4K singoli su un unico super schermo 262144 x 2160
Mixer	<ul style="list-style-type: none">Transizioni strato indipendenti o transizione Anteprima/Programma completada 4 a 192 FHD/4 Picture-in-Pictureda 4 a 64 UHD/4K Picture-in-PictureAllocazione flessibile degli strati per schermo
Memorizzazioni di fotogrammi	Fino a 100 HD o 25 UHD, a seconda delle dimensioni del file di importazione.
Multiviewer e anteprima opzionali	Standard Event Master HDMI™ 2.0 output card doubles as dedicated multiviewer hardware Monitor all inputs and outputs, including Preview and Aux 4x FHD or 1x 4K/UHD Outputs 4x Flexible user-definable layouts showing up to 64 inputs and 64 outputs
Effetti di strato	<ul style="list-style-type: none">Bordi (marcato, tenue, effetto alone) e ombre esterneEffetti di coloreLuce stroboscopica, capovolgimento orizzontale e verticaleLuma, chroma e Cut/Fill key (non tutte le modalità supportano gli effetti key)Movimenti PIP tramite sequenze chiave

Specifiche tecniche

E2 GEN 2 BTO

Espandibilità	Il sistema dimensiona la capacità con Framerate e Resolution Tutte le figure sotto a HD60FPS o 4K30FPS <ul style="list-style-type: none">da 4 a 384 ingressi con incrementi di 4 o 6da 4 a 192 uscite con incrementi di 4 o 6da 4 a 192 schermi individuali HD/4K301-64 schermi 4K singoli su un unico super schermo 262144 x 2160da 2 a 128 ingressi con incrementi di 2da 2 a 64 uscite con incrementi di 2da 1 a 64 schermi individuali HD / 4K301-32 schermi 4K singoli su un unico super schermo 131072 x 2160
HDCP	Conformità HDCP determinata dalle schede installate.
Controllo	<ul style="list-style-type: none">Software di gestione dello schermo Event Master per Windows, MAC e Linux OSController Event MasterWebUIEthernet RJ-45, 10/100/1000 Mbps con rilevamento automatico,API TelnetAPI JSON
Manutenzione	<ul style="list-style-type: none">Schede I/O e di elaborazione con assistenza su campo (non sostituibili a caldo)Doppi alimentatori ridondanti sostituibili a caldo
Livello di rumore	Max 52,9 dB in media. Ventole al 100%. La velocità della ventola è gestita tramite software in base alla temperatura di funzionamento. Riferimento ISO 7779
Dimensioni:	<ul style="list-style-type: none">Altezza: 17,8 cm (7,0 pollici) - 4-32 RU per montaggio su rackLarghezza: 43,2 cm (17") senza maniglie dello chassis, 48,3 cm (19") con le maniglie dello chassis collegateProfondità: 56,9 cm (22,4") da pannello anteriore a pannello posteriore, 62,2 cm (24,5") in totale
Peso	31-248 kg (68-544 lbs)
Alimentazione	Alimentazione in ingresso: 96-260 V CA 50/60 Hz 1.100 W per unità Alimentatori a doppia ridondanza, sostituibili a caldo;
Temperatura ambiente	0-40 °C / 32-104 °F
Umidità ambientale	Da 0 a 95% senza condensa (non in funzione) Da 0 a 85% senza condensa (operativo)
Garanzia	3 anni per ricambi e manodopera

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.