

FLDX 1,2 a 1,7:1 (EN63)

WUXGA 1,12 a 1,58:1 WQXGA/4K 1,20 a 1,70:1 F80: 1,59 a 2,24: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 requer o adaptador de lente FLD/FLD+)



Especificações técnicas**FLDX 1,2 A 1,7:1 (EN63)****Especificações gerais**

Plataformas	Para as séries de projetores F35, FL40, F70, F80* e F90 * requer adaptador de lente R98014421. Taxa de projeção específica F80: 1,59 a 2,24: 1 (WQXGA/4K UHD)
F/nº em funcionamento	F 2.4-2.7 Íris motorizada F# 2,4-6,5 com memória
Taxa de zoom	1.42 Zoom e foco motorizados com memória
Comprimento de foco	23,95-34,02 mm
Faixa de Foco	Padrão: 1,5m – 15m
Peso	2,8 kg
Peso de expedição	3,4 kg
Razão de alcance	Chip DMD WUXGA 1.12-1.58 :1 WQXGA 1.20-1.70:1 Tolerância ao tamanho da imagem +/-2%

Gerada em: 29 Jan 2024

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.