

TransForm N 2 チャンネル・アウトプット・ノード (第3世)

2 チャンネル・ネットワーク型可視化ディスプレイ・コントローラー



Barco の TransForm N 2 チャンネル・アウトプット・ノードは、パワフルな PC ベースのネットワーク・グラフィック・プロセッサです。ネットワーク可視化環境で使用され、ギガビット・イーサネット/IP ネットワークからのエンコードされたストリームを表示できます。デコーディング・ブロックは、MPEG-2、MPEG-4、H-264 のソフトウェア・デコーディングをサポートします。さらに、ディスプレイ・コントローラーは、ネットワークのクライアントによる要求に応じてレンダリング・オペレーションを実行するハイエンド・グラフィックカードも装備します。

最大 8 台のディスプレイで高密度コンテンツ

アウトプット・ノードは、高密度コンテンツを表示でき、ディスプレイを 8 台まで駆動できます。ユニットは、Barco プロジェクターの全機種を含むさまざまなタイプのディスプレイをサポートします。

複数のアウトプット・モードを組み合わせ、大きなディスプレイウォール上に同期画像用にフレームロックされた合成画像を表示できます。

特長

- ユニバーサル・ディスプレイ・エージェント
- 高性能 3D グラフィックアクセラレータ
- ユニバーサル・デコーディング・ブロック
- ユニバーサル IP ストリーミング・ビデオ・デコーディング
- 複数のアウトプット・ノード間のフレームロック
- 最大 8 x 1920x1200 ディスプレイ
- 冗長ネットワーク・インターフェース

技術仕様

TRANSFORM N 2 チャンネル・アウトプット・ノード (第 3 世代)

一般仕様		
プラットフォーム	NGP-200 CMS-200	
プロセッサー	Intel(R) Core(TM) i5	
ディスク・ドライブ	最小 32GB SSD	
ネットワーク	2x 1Gb LAN	
出力	高性能 nVidia Quadro シリーズ・カード 2 つのバリエーションから選択可能: 2x DVI-I (DVI バリエーション) 2x DisplayPort 1.2 (DisplayPort バリエーション)	
入力	MPEG-2/4、MxPEG、MJPEG、V2D、H.263、H.264、VNC、Pro-Server (対応コーデックのリストを参照)	
フォーム・ファクタ	3U 1/2 19 インチ・ラックマウント・ハウジング	
寸法	133mm x 220mm x 279mm 5.24 インチ x 8.66 インチ x 10.98 インチ	
重量	5.5 kg 12.13 lbs	
電源	100~240V、5-3A、50/60Hz	
消費電力	標準 124W 最大 270W	
適用温度範囲	0° -40°C 32° -104°F	
湿度	最大 80% (結露なし)	
ノイズレベル	max 31dB(A)	
適合規格	CE、CB、IEC 60950-1、ETL、CCC、FCC クラス A	
品番	商品番号	商品内容
	R9838200	TransForm N 2-ch アウトプット・ノード (DVI-I)
	R9838205	TransForm N 2-ch アウトプット・ノード (DP 1.2)
	R766043	2x R9838200 用ラックマウント・キット
	R766042	R9838200 用ベデスタル・マウント・キット

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

