

单片LCD拼接显示系统套件

专为会议室优化的预配置入门级控制室包



针对单信号源使用

Transform N多媒体终端 此套件包括2x2、3x2或4x2配置的46英寸或55英寸面板和。此入门级拼接显示系统控制器非常适合于只有一个输入的简单配置，例如会议室。此工具包的主要行业是过程控制和公用事业。

此套件包括：

- OverView NSL-4621/OverView NSL-5521 四、六或八块或面板
- Transform N多媒体终端
- 主墙底座
- CMS软件（单屏版本）
- BCM软件
- 键盘（美式）
- 电缆： - 20m KBM 延长电缆 - 20m 双链路 DVI-D 电缆 - 15m RS232 串行端口电缆 - 电源线 (EU/UK/US/CN)

技术规格

单片LCD拼接显示系统套件

液晶面板	
LCD技术	S-PVA, 常规黑色, DID 技术, 用途广泛, AIR 抗图像残留电路
分辨率	全高清 (1920 x 1080)
背光	直接LED
宽高比	16:9
像素密度	48 dpi
刷新率	60 赫兹
亮度	700 Cd/m ² (更大值)
对比度	3500:1 (标准值)
视角	H 178° V 178°
白点色温	10000 K
屏幕对角线距离	46" (1.168 毫米)
尺寸	1,024 x 578,6 x 98,2 毫米 40,3" x 22,8" x 3,87"
边框总宽度 (两个相邻的显示屏)	右侧, 底部: 1.9毫米 0.075" 左侧, 顶部: 3.8 毫米 0.15" 总计: 5.7 毫米 0.22"
净重	35 77,3磅 (净重), 48,5 107,1磅 (毛重)
控制器	
视频墙控制器类型	TransForm N多媒体终端
平台	NGP-324
波形因数	用来容纳19"机架的4U机壳
CPU	1个Intel四核CPU
内存	12 GB
输入	2个16通道模拟视频输入卡 (参见配置) 2个双通道 DVI-I 输入卡 (更高支持 1920x1200 分辨率) 多达 24 个 IP 视频源 (SD)
输出	8个SL-DVI输出
CMS	1个服务器 1个边栏 1个显示媒介 1个浏览器/显示器
软件	BCM软件
操作系统	Windows 7 32 位
其他规格	
墙壁底座	附送 (主)
键盘和鼠标	附送 (美式)
电缆	<ul style="list-style-type: none">20m KBM 延长电缆20m 双链路 DVI-D 电缆15m RS232 串行端口电缆电源线 (EU/UK/US/CN)

生成于: 16 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。