

可立享无线会议屏 65"

可立享无线会议屏，以笔记本电脑为中心(BYOM)，集专业的音视频及显示能力于一体，为企业开启混合会议新体验。



*可立享无线会议屏内置 CX-M 模块和可立享按钮1个

- 16阵列麦克风，12米远距离拾音
- AI 智能降噪、AI 音幕、AI 解混响
- 清晰的高品质立体声音频
- 4K 5000万像素高清摄像头
- 400nits高亮度防眩光屏幕，格外清晰
- 可拓展多种第三方硬件设备
- 内置可立享 CX-M 模块

可立享无线会议屏是一款集专业音视频、显示和协作功能于一体的创新解决方案，专为混合办公设计。它通过 16 阵列麦克风和 4K 5000 万像素高清摄像头，确保绝佳的音视频体验，支持主流云平台和设备兼容，轻松切换各种模式。无线连接即插即用，操作简洁。提供企业级数据安全保障与远程管理功能，确保高效、稳定的会议体验。

技术规格

可立享无线会议屏 65"

显示器	
尺寸	65 英寸
类型	LCD
分辨率	4K 超高清 (3840*2160)
对比度	4000: 1
亮度	400 cd/m2 (典型值)
色域	94% P3 (典型值)
色准	ΔE
背光类型	直下式背光
屏特征	• 防眩光 • 抗环境光干扰，显示更清晰
刷新率	60 赫兹
摄像头	
像素	5000万像素
传感器	索尼
分辨率	4K、1080p、720p (30fps)
视场角	99°
像素尺寸	1.0 微米
电子云台	5 倍数码变焦
宽动态	是
畸变校正	是
镜头遮盖	手动滑盖
AI 功能	
群组视图	是
组合视图	支持 (最多8个人)
发言者视图	是
智能视图	支持 (发言者视图和全景视图)
AI 音幕	支持 (30°/60°/90°/180° -4 档可选)
AI 自适应 (扬声器)	有 (根据会议空间声学环境的不同，自动调节音箱的音效以适合当前会议空间)
麦克风	
数量	16 个波束成形 MEMS 麦克风
音频硬件处理	是
拾音距离	高达 12 米
拾音角度	180°
回声消除	是
噪声消除	有 (可抑制 300 多种噪音)
自动增益	是
解混响	是
扬声器	
声道	2.1 声道立体声
数量	5个喇叭(单元 (独立低音单元)
频响	60 Hz 至 20 KHz
功率	2x15W+20W
位置	顶部
一般规格	
尺寸 (宽*深*高)	1465.1*77.7*912 毫米
重量	35.185 kg (毛重) 30.19 kg (净重)
扩展能力	
支持扩展麦克风 (级联模式)	支持 (最多支持4个可立享无线麦级联)
支持第三方USB音视频外设	是
OPS	CX-M (包含)
连接	
HDMI输入	2 (HDMI 2.0)
HDMI 输出	1 (1080p / 2160p)
USB-C	1 (正面)
USB-C	1 (板)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (仅用于 X-Display 升级)
RJ45 (MIC IN)	1路 (仅用于连接可立享无线麦使用)
音频输出	1 (SPDIF)
RS232	1路 (DB9, 1)
RJ45 (1Gbps)	2 (以太网)
配件	
电源线	电源线 x 1
遥控器	1
壁挂板	是
移动脚架	可选
包装箱	是
Type-C线	是
功率	
供电	AC100 至 240V, 50 / 60Hz
电源线	国标, 3米长度
最大工作功耗	小于 180 瓦
最大待机功耗	< 0.5W
环境	
操作温度	0°C~40°C
操作湿度	10% ~ 90% 相对湿度
存储湿度	10% ~ 90% 相对湿度
存储温度	-20°C~60°C
海拔高度	≤5000 米
合规性	

技术规格		可立享无线会议屏 65"	
EMC/Safety		CCC/CE	
能效		中国能效标识 (≥2)	
RoHS		中国 RoHS	
CX-M 规格			
视频输出		4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。 HDMI 1.4b (OPS 80 针连接器) 或 USB-C DisplayPort 1.2	
音频输出		USB	
USB		1 个 USB-C	
可立享按钮		1	
可立享应用程序		桌面和移动	
本机协议		Airplay、 Google Cast、 Miracast	
同时连接的最大数量 (使用按钮和/或应用程序)		2	
噪音水平		0-30°C 时最大 25dBA 30-50°C 时最大 30dBA	
身份验证协议		独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X	
无线传输协议		IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1	
覆盖范围		上限 30 米 (100 英尺)，可立享按钮和可立享主机之间	
频带		2.4 GHz 和 5 GHz	
连接		1x 以太网 LAN 1Gbit 1x USB-C 3.0 (侧置) 1x OPS-80 pin	
温度范围		工作温度： 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 最高温度： 40°C (95°F)，海拔 3000 米 存储温度： -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)	
湿度		储存： 0 至 90% 相对湿度，无凝结 操作： 0 至 85% 相对湿度，无凝结	
防盗系统		不适用	
认证		SRRC/CE	
触控屏支持和交互性		是	
本地视图		是	
无线会议		通过应用程序或按钮	
网络连接		LAN 和 WiFi	
管理和报告		是	
保修政策		1 年标准。通过 SmartCare 注册即可享受 5 年保修	
尺寸 (高×宽×深)		202 毫米 x 119 毫米 x 30 毫米	
功耗		运行： 5-10W., 最大 16W	
供电		来自 OPS 显示器的 18V DC	
重量		698 克	

生成于：16 Apr 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。