


TF-20 half-sized

Outdoor 20mm LED tile for fixed installation



Spécifications techniques

TF-20 HALF-SIZED

Spécifications générales	
Pas de pixels	20 mm
Luminosité étalonnée	7,200 nits
Configuration LED	1R, 1G, 1B
Densité de pixels	1,152 pixels/panel (48x24)
Angle de vision horiz.	120° (min 50% brightness)
Angle de vision vert.	+45° (from below) -15° (from above) (min 50% brightness)
Taux de contraste	4,000:1
Consommation électrique	maximum: 400W/m ² average: 120W/m ²
Poids / Tuile	38 kg (84 lbs)
Traitement	16-bit/color
Couleurs	281 trillion
Fréquence de rafraichissement	800 Hz
Renforcement	front: IP65 back: IP 54
Plage de température	operating: -35°C to 50°C (-31°F to 122°F) storage: -35 to 50°C (-31°F to 122°F)
Humidité	operating: 10% to 99% storage: 10% to 99%
Certifications	UL/ETL, CE, FCC Class A, RoHS, CCC, CETL
Dimensions des tuiles	960mm x 480mm x 268mm
Disponibilité technique	Front/back access, to be specified at order
Numéro de l'article	front: R9004814 back: R9004815

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

