

iQ7-W8

ISO 8,200 流明、WUXGA、3 X LCD 激光磷粉投影机

LCD
PROJECTION



iQ7 系列扩展巴可公司投影机产品组合，提供 2 个亮度级别的可选项号。它为更广泛的应用开辟了可能性，同时仍然依靠颇具价值的巴可服务和支持。激光光源不仅保证了良好的图像质量，而且与市场上大多数灯泡灯投影机相比，维护费用也更低。您可以选择适合您的具体环境的投影机。它们具有紧凑的尺寸，以及较大的镜头移位范围，均提高了投影机的灵活性。

技术规格**IQ7-W8**

一般规格	
投影机类型	3 X LCD 激光投影机
分辨率	1,920 x 1,200 (WUXGA) -0.76" LCD
亮度	8,200 ISO 流明*
对比度	100,000:1极致黑 (全开/全关, 动态对比度开)
亮度均匀性	80%
宽高比	16:10
镜片类型	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
光学镜片移动	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST:无 iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1):无 手动或电动 镜头变焦和聚焦 电动镜头位移
色彩纠正	无
CLO (稳定光输出)	无
光源	激光光源
激光寿命	20,000小时
安装角度	360° 安装
3D	无
图像处理	内置几何校正
梯形纠正	是
输入	VGA x 1/ HDMI 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
输入分辨率	最高 1,920 x 1,200 @ 60Hz 或 3840 x 2160 @ 30Hz
控制	IR, RS232, RJ45

技术规格**IQ7-W8**

网络连接	10/100 Ethernet, RJ45
电力要求	100-240V / 50-60Hz
功率消耗	655瓦 (220-240VAC, 典型值)
待机功耗	小于 0.5瓦
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	32.1dB(常规模式)
工作温度	0°C~40°C
存储温度	-10°C~50°C
操作湿度	20%-85%
存储湿度	10%-85%
尺寸(宽x长x高)	600mm x 503mm x 218mm
净重	24公斤
标准配件	电源线, 遥控器
认证	CCC/CECP/CEL
保修期	*1:测量: 测量条件和方法均符合ISO/IEC 21118: 2012国际标准 *2: 依照 ISO21118 标准: 该标称值代表量产时产品的平均值, 而产品的出厂最低值为标称值的80%

生成于: 04 Jul 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。