


초광각 고정형 EN22



- SX+ 0.80:1
- 1080 / WUXGA 0.74:1

기술 사양

초광각 고정형 EN22

일반 사양	
Working F/#	F 2.5 음성 코일로 작동되는 Iris F 2.5-7.0
줌 비율	줌 없음 자동 초점
초점 길이	16.06 mm
초점 범위	0.7 – 5.7m
맞춤 초점 범위	확장된 초점 범위 제공. 자세한 내용은 영업 부서로 연락하십시오.
무게	4.4 kg
투사율	DMD 칩 ▪ SXGA+ 0.8:1 ▪ 1080p/WUXGA 0.74:1 이미지 크기 허용 오차 +/-5%

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

