

Versa[®] TUBE v2

リニア LED チューブ



技術仕様**VERSA® TUBE V2****一般仕様**

解像度	36 ピクセル/メートル
カラー	10 億超 (30 ビット)
光出力	2,000 NIT (cd/m ²)
レンズ	拡散
制御	Versa DRIVE D3 または Versa DRIVE C1
電力	100-240VAC 50/60Hz
消費電力	56W/メートル
寸法	長さ:0.5 m (19.68 インチ) または 1.0 m (39.37 インチ) 幅:50.0 mm (1.97 インチ) 高さ:92.1 mm (3.62 インチ)
重量	2.4 kg/m (5.20 ポンド)

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。