

# ClickShare CX-20

Conferenze wireless semplici per sale riunioni di piccole dimensioni e spazi ristretti



- **Modello per conferenze wireless entry-level**
- **Esegui riunioni video dal tuo laptop**
- **L'iconico dispositivo ClickShare Button per dipendenti e ospiti**
- **100% sicuro, crittografato e gestito dal cloud**

ClickShare CX-20 consente conferenze wireless in piccoli spazi per riunioni. Quando entri nella sala riunioni, ClickShare ti connette automaticamente ai dispositivi della sala come fotocamere, microfoni, altoparlanti, soundbar e display.

Avvia una riunione dal tuo laptop in pochi secondi, utilizzando la tua piattaforma di videoconferenza preferita. Semplifica le riunioni ibride, con un solo clic sul pulsante ClickShare o sull'app ClickShare, sia per i dipendenti che per gli ospiti.

## Specifiche tecniche

## CLICKSHARE CX-20

### Dimensioni dell'unità di base ClickShare

Dimensioni (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Alimentazione	Spina CA da 110/220 V standard o USB-C
Consumo energetico	Funzionamento: 5 -10 W, 24 W max
Peso	900 gr

### Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 e versioni successive macOS 11 (BigSur) e versioni successive. Android v11 e versioni successive (app ClickShare) iOS 14 e versioni successive (app ClickShare)
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom. Minimo: Processore Intel i3 dual-core / 8 GB di RAM / OS: Windows 10 ultima build o ultima build Mojave Consigliato: Intel i5 processore a 4 core / 8 GB di RAM / OS: Windows 10 ultima build o Mac OS ultima build
Uscite video	4K UHD (3840 x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b o USB-C DisplayPort 1.2
Uscita audio	USB, HDMI
USB	1 USB-A, 1 USB-C
ClickShare Button	1
ClickShare App	Desktop e dispositivi mobili
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast

### Numero massimo di connessioni simultanee (con Button e/o

App)	
Livello di rumore	Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portata	Max: 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)
Connessioni	1 LAN Ethernet 1 Gbit 1 USB Type-C 2.0 (anteriore); 1 USB Type-A 2.0 (anteriore)
Intervallo di temperature	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C. (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Conferenze wireless	tramite app o Button
Vista locale	Vista locale solo del display della stanza
Connessione in rete	LAN e Wi-Fi*
Management and reporting	Si
Garanzia	1 anno standard, 5 anni di copertura tramite SmartCare

Generato il: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.