

PFWU-51B

4,650 ANSI ルーメン、WUXGA、シングルチップ DLP プロジェクター



5K
LUMENS

1
CHIP
DLP

- コンパクトでスタイリッシュなプロジェクター
- すばらしい画質
- ClickShare と HDBaseT の統合を可能

この製品は、代理店を通して、中国のみでお買い上げいただけます。

4,650 ANSI ルーメンとコンパクトな作りの当社のプロジェクター (WUXGA 解像度搭載) は、会議室のプロジェクションに最適です。白いエレガントな色合いのプロジェクターは、現代のオフィス空間にぴったりマッチします。

このプロジェクターの優れた点

- スタイリッシュなデザイン、オフィスのインテリアとしても見事に調和
- 高品質画像、卓越したコントラストとディテール・レベルを発揮
- ボタンやケーブルがない、シンプルな操作を実現し、すっきりとした空間を演出
- 信頼性の高い DLP 技術、究極の安心を実現
- アップグレードが簡単、将来の接続性アドオンを確保
- 所有コストが低い、DLP 技術の採用および光学系の密閉により実現
- プリセット式画像モードにより、柔軟性の高いカラー管理を発揮
- 直観的な操作が可能なコントロール・メニュー、指先で使用頻度の高いメニューを操作

- ユーザーフレンドリーなリモコン、ワンボタン操作式

ClickShare Insideオプションの接続性モジュール統合をサポートしている Barco Corporate AV プロジェクターは、将来を見越した設計になっており、追加されている機能を利用して簡単にアップグレードできます。Barco の無線プレゼンテーション用システム ClickShare を基本としている「ClickShare Inside」オプションは、プロジェクターのフードの下に違和感なく統合可能であり、ユーザーは発表内容を無線で画面上で共有することができることから、真のコラボレーションが実現します。

ClickShare Inside

オプションの接続性モジュール統合をサポートしている Barco Corporate AV プロジェクターは、将来を見越した設計になっており、追加されている機能を利用して簡単にアップグレードできます。Barco の無線プレゼンテーション用システム ClickShare を基本としている「ClickShare Inside」オプションは、プロジェクターのフードの下に違和感なく統合可能であり、ユーザーは発表内容を無線で画面上で共有することができることから、真のコラボレーションが実現します。

技術仕様

PFWU-51B

一般仕様	
プロジェクタータイプ	WUXGA シングルチップ DLP プロジェクター
使用技術	0.67 インチ DMD
カラーホイール	5 セグメント (RGBWW)
解像度	1,920 x 1,200 WUXGA
輝度	4,650 ANSI ルーメン* 3,450 ANSI ルーメン (エコモード)* *測定、測定条件、表記法はすべて ISO 21118 国際基準に準拠。
コントラスト比	1,800:1
輝度均一性	85%
アスペクト比	16:10
レンズタイプ	F レンズ
レンズ	1.54-1.93:1, 1.25X; 1.93-2.89:1, 1.5X; 0.77:1 FIX
光学レンズシフト	垂直: -30% から +110% / 水平: -10% から +10%
ランプ	370W P-VIP x 1
ランプの寿命	最大 1,500 時間 (フル・パワー) / 最大 3,500 時間 (エコ・モード)
ランプを装着した搬送	あり
方向	テーブル・天井
統合ウェブ・サーバー	あり
3D	あり
キーストーン補正	+/-40° 垂直
入力	HDMI; DVI-D; DisplayPort; 2 x VGA 入力; VGA 出力; RGBHV; YUV; S-ビデオ; ビデオ ; RJ-45 1; 3D Sync 出力; オーディオ出力
入力解像度	WUXGA (1,920 x 1,200) 60Hz 以下
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット
制御	IR, RS232, RJ45
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続
電源要件	AC 入力 100 ~ 240 app. 10% の電圧 (自動レンジ調節)
最大消費電力	480W @ 100V/460W @ 240V / 365W @ 100VAC/355W @ 240VAC (エコ・モード) / 0.5W 未満 (スタンバイ)
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	42 dBA (ブライト・モード) / 37 dBA (エコ・モード)
動作周囲温度	5-35°C / 41°-95°F
動作湿度	10-85%
寸法 幅×長さ×高さ	460 x 446 x 209 mm
重量	12 kg (26.5 lb)
発送寸法 (WxLxH)	594 x 568 x 355mm
工場からの輸送重量	16.8 kg
証明書	CB 試験証明書、US emc、US 安全性、CE emc および安全性、CCC emc および安全性
保証	標準3年間保証** **保証およびサービス内容は、地域ごとに異なります。詳細はお近くの販売店や代理店にお問い合わせください

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

