

CRWQ-72B

7000流明、WQXGA、单芯片DLP投影机



- 色彩鲜艳的锐利图像
- 镜头移动范围大，安装灵活
- 小巧设计
- 全天候可靠性

*仅在选定的经销商处提供

更重要的是，CRWQ-72B省去了多台显示器的复杂安装设置，在会议室、协作室或可视化室仅使用了一个高分辨率显示器。

高对比度图像

CRWQ-72B投影机将远远高于其他单芯片DLP投影机的独特WQXGA (2560 x 1600) 分辨率与7000流明的光输出结合了起来。更多的像素意味着可以显示的信息也越多，因此这款投影机可以同时在屏幕上显示更多的数据，从而大大提高工作效率。*此外，还能提供稳定、对比度高的图像，让您更好地集中注意力，并且噪音水平很低，可以把会议室变成一个高效的协作空间。

安装灵活

除了安装占地空间更小以外，CRWQ-72B也是6500到10000流明段中更轻的投影机。由于采用了全玻璃和镜头移动幅度大的高品质镜头，安装具有很大的灵活性。

经久耐用

CRWQ-72B采用了无过滤器设计和可靠的DLP®技术，可带来无法比拟的图片精度和很低的总体拥有成本。在设计上实现无限使用，再加上三年保修，让您真正放心。

技术规格

CRWQ-72B

一般规格

投影机类型	单芯片DLP投影机
技术	LVDC DMD™配有DarkChip3™
分辨率	2560 x 1600 (WQXGA)
亮度	7000 ANSI流明
对比度	6500:1
亮度均匀性	>90%
宽高比	16:10
镜片类型	全玻璃镜头
镜头	广角镜头EN42 (0.8:1)，超广角变焦镜头EN46 (0.8-1.21:1)，广角镜头EN43 (1.2-1.7:1)，标准变焦EN41 (1.7-2.5:1)，长焦距远摄变焦EN44 (2.50-4.60:1)，超广角固定EN47 (0.65:1)
光学镜片移动	垂直：-144%到+144%；水平：-70%到+70% (变焦镜头)
色彩纠正	RealColor™
灯	2 x 300W UHP Vidi
灯泡寿命	可达2000小时 (全功率模式) / 可达2500小时 (节能模式)
灯箱，迅速更换	是
灯具保修	500小时或90天
封装DLP™内核	是
安装角度	桌式/吸顶式
输入	2 x DVI-I；2 x HDMI 1.3a；2 x VGA；视频输入；1 x 分量；1 x S视频
输入分辨率	在所有型号上可达2560 x 1600像素输入。输出分辨率取决于固有分辨率；HDTV (1080p、1080i、720p)；EDTV (576p、480p)；SDTV (576i、480i)；NTSC、PAL、SECAM；逐行扫描
软件工具	投影机工具组，ProNet
控制	1 x RJ-45 TCP/IP；1 x 9针D-SUB RS232；2 x 12V 可编程触发 (3.5mm迷你插孔)；1 x 有线遥控3.5mm迷你插孔；2 x USB
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求	100-240V / 50-60Hz
功率消耗	912W
噪音级别	34 dB
操作环境温度	10-40°C / 50°-104°F
工作湿度	20-80% RH
消散 BTU	更大3109 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	510 x 376 x 233 毫米/ 20.08 x 14.80 x 9.17 英寸
净重	12.7 kg (28.0 lbs)
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	符合FCC第15部分A类和CCC、cCSAus、cUL、UL和CE
保修期	限定为3年零件和人工。可延长至5。

生成于：09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。