

evo22sx+

高分辨率商务演示投影机



projectiondesign evo22sx+

projectiondesign evo22sx+设计用于商务用户和公司。其具有SXGA+分辨率DLP®技术和卓越的兼容性，可与相连的任何装置配合使用。无法投影图像时，发言者无需再紧张，也无需再拨打支持电话。

SXGA+ 分辨率

projectiondesign是高分辨率DLP技术的先锋，多年来一直是专业单芯片、高分辨率DLP投影机的独家供货商。evo22sx+将其高性能带给商务用户。SXGA+几乎是常规XGA的工作空间的翻倍，可以提供非常广泛的兼容性，从高分辨率笔记本和笔记本电脑到图形工作站。

RealColor色彩管理套件

我们专属的RealColor色彩管理套件确保完美的色彩再现并让用户能够定义所需的白点，或者让来自投影机的图像色彩和屏幕或打印件上的图像进行匹配，以获得真正的色彩成像。产品演示和公司概貌与实物和印刷物一样出色。在evo22sx+中，RealColor进一步利用VIDI™投影灯技术来提高和改善色彩，并长时间保持图像质量。

专业质量视频

evo22sx+具有内置高性能视频处理，在所有模拟和数字源的设定中均可提供专业质量视频。

出色的画质

关于演示的更重要一点是如何传达信息，以及如何让观众理解。通过projectiondesign

关于演示的更重要一点是如何传达信息，以及如何让观众理解。通过projectionde sign

evo22sx+您至少可以确定您的演示看上去不俗！凭借新的VIDI™投影灯和RealColor色彩管理技术，evo22sx+可提供卓越的色彩和图像精度，成功演示势在必得！

低操作噪音

在许多紧张的环境中，投影系统的噪音会令人厌烦。而evo22sx+不会如此。它完全是由镁和陶瓷等特殊材料制成，噪音低。底座用于散热，所有移动部件可从底座分离，以便产生更小噪音。这样便创造出同级别中更坚固且更静音的商务投影机！

简单安全的资产管理

使用内置网络可通过简单的网页界面或专用ProNet.Manager资产管理软件进行远程资产管理。并且可以轻松整合到基于IP和RS232C的控制系统。此外，4位数PIN码保护可防止非授权使用。

高性能光学器件

精密磨光变焦镜头具有镜头移动功能，可获得无失真成像、卓越的锐度和对焦，由世界领先的镜头制造商制造。正面进行灯具更换可减少所有安装情况的维护需要和运行成本。

完美适合广泛应用

evo22sx+不仅完美适合商务演示，还非常适用于财务模型、产品可视化、数据库管理、工程设计、研发以及任何图形密集型作业等详细的演示。就连图形设计师也会爱上它！

技术规格

EVO22SX+

一般规格

理念	垂直镜头移动设计
色轮	高亮度
分辨率	SXGA+ (1400 x 1050)
亮度	高达3000流明
技术	具有VIDI和BrilliantColor技术的单芯片DLP™投影机
对比度	高达2500:1 (开/关)
宽高比	4:3 (SXGA+)
显示色彩	30位RGB
延迟	~22 ms, 带图形输入
计算机图形格式	1920x1080 - 640 x 480像素分辨率
水平扫描频率	15 -150 kHz (根据分辨率而定)
垂直扫描频率	48 -190 Hz (根据分辨率而定)
视频格式	HDTV (1080p, 1080i, 720p) NTSC, PAL, SECAM
镜头操作	对焦、移位和手动变焦
镜头	标准投影镜头 <ul style="list-style-type: none">镜头编号: F 2.6 / 503-0075-00对焦范围: 1.5 - 10.0 m投射比率<ul style="list-style-type: none">1.73 - 2.39 :1 (SXGA+)
图像宽度	0.7 -5.5 m
光源	220W UHP投影灯
灯泡寿命	可达2250小时 (全功率模式) 可达3000小时 (节能模式)
计算机输入	1 x DVI-D 1 x HDMI 1.3a 1 x VGA
视频输入	1 x HDMI 1.3a 1 x YPbPr 1 x S视频
音频输入	1 x 复合
控制可能性	1 x RJ-45 TCP/IP 1 x 9针D-SUB RS232 1 x USB
尺寸	278 x 94 x 234 mm (WxHxD)
净重	2.9 kg
电力要求	3.0-1.3A ~100-240V, 50-60Hz
符合性	CE、FCC A类、UL、cUL和cCSAus
工作温度	0 -40 °C
存储温度	-20 -60 °C
操作湿度	20 -80% RH
存储湿度	10 -90% RH
颜色	金属黑
保修期	3年标准保修, 投影灯为 500 小时或 90 天 (以先到者为准), 条件适用
每小时BTU	

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。