

# G62-W9

Лазерно-люминесцентный DLP-проектор, 9,000 люменов, WUXGA



- Превосходное качество изображения
- Оптимальные возможности интеграции
- Поддержка 4K и 3D
- Гарантированное обслуживание и поддержка

Линейка G62-W9 дополняет одночиповое предложение качественным проектором WUXGA с яркостью 9000 люменов. Это открывает возможности для более широкого спектра областей применения, предоставляя в то же время доступ к легендарному сервису и поддержке Barco.

Лазерно-люминесцентный источник света не только обеспечивает высокое качество изображения, но и уменьшает затраты на обслуживание по сравнению с большинством ламповых проекторов, доступных на рынке. Благодаря программному обеспечению Barco Projector Toolset установить и управлять вашим проектором (или проекторами) вы сможете в комфортной обстановке со своего компьютера.

В сравнении с предыдущими моделями, линейка G62 имеет более высокую пропускную способность и вход HDMI 2.0, что позволяет отображать контент формата 4K и 3D во всем его великолепии.

Доступны проекторы с шасси черного и полностью белого цвета. Вы можете выбрать устройство, идеально подходящее для вашей среды. Унифицированный компактный размер, совместимость с другими решениями Barco и широкий диапазон смещения объектива повышают гибкость использования проекторов.

## Общие характеристики

Тип проектора	Одночиповый лазерно-люминесцентный DLP-проектор
Технология	0,67 дюйма
Разрешение	1920 x 1200 (WUXGA)
Яркость	8000 люменов ANSI 8900 люменов по центру 9500 люменов ISO
Однородность яркости	90%
Уровень контрастности	1200:1 последовательная; 6000:1 динамическая; экстремально черный: 750 000:1
Источник света	Лазерно-люминесцентный
Срок эксплуатации ЖКИ	До 20000 часов
Форматное соотношение	16:10
Ориентация	Возможна любая ориентация
Ядро Sealed DLP™	Да: стандарт
Коррекция цвета	Да: метод HSG (оттенок, насыщенность, усиление)
CLO (постоянная светододача)	Да
Обработка изображений	Встроенная обработка искривления и смещения с помощью Ptoolset
3D	Да
Тип объектива	G-объективы — 0,36:1 / 0,37-0,4:1 / 0,65-0,75:1 / 0,75-0,95:1 / 0,95-1,22:1 / 1,22-1,52:1 / 1,52-2,92:1 / 2,90-5,50:1
Сдвиг оптической линзы	По вертикали до 100%, в зависимости от объектива По горизонтали до 30%, в зависимости от объектива Электропривод увеличения и фокусировки Электропривод смещения объектива
Входы	2 входных разъема HDMI (версия 2.0) (с фиксирующим винтом) / 1 разъем DVI-D (поддерживает только цифровой сигнал) / 1 разъем HDBaseT / 1 входной разъем 3D SYNC / 1 разъем 3G-SDI
Разрешения входного сигнала	Up to 4K @60Hz Refresh rates: 24Hz to 60Hz for WUXGA and 4K/4K UHD (4096 x 2160 / 3840 x 2160) 4K input signals will be scaled to the projector's output resolution
Программные средства	PToolset
Контроль	1 разъем RS232 (9-контактный разъем D-sub) (управление с ПК) / 1 встроенный разъем (телефонный разъем 3,5 мм) (удаленное подключение) / 1 разъем RJ45 (LAN) / 2 ИК-приемника (на передней и верхней стороне) / 1 разъем USB типа A
Соединение сети	Crestron; PJ-Link; AMX; Telnet; Веб-страница; Extron
Требования к источнику питания	100–240 В перем. тока при 50–60 Гц
Энергопотребление	655 +/-15% при 110 В перем. тока в обычном режиме 310 Вт +/-15% при 110 В перем. тока в экономичном режиме 625 Вт +/-15% при 220 В перем. тока в обычном режиме 300 Вт +/-15% при 220 В перем. тока в экономичном режиме
Потребляемая мощность в режиме ожидания	меньше 0,5 Вт
БТЕ/ч	2,133 БТЕ/ч номинал, 2,252 БТЕ/ч максимум
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	38 дБ(А)
Рабочая температура	0 ~ 40 °C (на уровне моря)
Допустимая влажность	Относительная влажность от 10 до 85 % (без образования конденсата)
Температура при хранении	-10 ~ 60 °C
Влажность при хранении	Относительная влажность от 5 до 90 % (без образования конденсата)
Габариты (WxLxH)	без ножек: 484 x 529 x 195 мм / 19,1 x 20,8 x 7,7 дюйма с ножками: 484 x 529 x 206 мм / 19,1 x 20,8 x 8,1 дюйма
Вес	без объектива: 17,4 кг (38,4 фунта)
Стандартные аксессуары	Шнур питания, беспроводной пульт дистанционного управления
Сертификаты	CE, FCC класс A, sTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
Гарантия	3 года Гарантия на источник света: 20 000 часов или 3 года (в зависимости от того, какой из сроков наступит раньше)

Создано: 30 Май 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)
