


Ushio 7000W DXL-70BA

Cette lampe n'est pas compatible avec toutes les unités. Vérifiez le numéro de série de votre projecteur.



Spécifications techniques**USHIO 7000W DXL-70BA****Spécifications générales**

| | |
|-------------------------|------------|
| Fournisseur | Ushio |
| Références fournisseurs | DXL70BA-Z1 |
| Heures garanties | s.o. |

Créé le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

