

超短距离投射镜头FLD+ 0.28:1 (EN68)

F35/F70/F90: 0.28 :1 (1080/WUXGA) 0.30 :1 (WQXGA/4K UHD)



巴可EN68超短焦投影机镜头将高品质的大屏幕成像提升到了一个新的水平。这款低失真、全玻璃镜头可以在短距离内实现高品质的大屏幕投影。

全球更小的投射比率

提供世界上更小的投射比率（0.28:1）；您可以创建更大的图像或更紧凑的装置。使用该镜头，可将图像尺寸增加到263%，或者缩短62%的投影距离！

极致灵活性

该镜头可以投射在您认为不可能的表面上，大大提高了安装的灵活性。拼接显示系统、数字标牌、博物馆、洞穴和其他人员距离投影图像较近的装置都将从这个开创性的镜头中受益匪浅。

请检查技术文档以了解可能的亮度或移位限制，具体取决于投影机型号。