

# S3-4K Jr

小巧、高性价比的 Event Master 处理器



- 简单、可靠的展演设置和制作
- 具有市场价值的 4K 性能
- 根据未来需求升级至全 S3-4K 系统

## Powerful features, easy operation

- 模块化卡的设计
- 跨平台运行的 Event Master Toolset 设置简单，您可以逐步进行系统配置
- 通过模块化 Event Master 卡，可在现场进行维修，并且适用于未来的信号接口
- 双重冗余电源，只为让您安心（可选）
- 宽屏融合支持

## 技术规格

## S3-4K JR

### 一般规格

Model	NGS-3U
现场效果幕布	1000万像素PVW/PGM 仅2000万像素PGM
视频输入	8个HD输入，通过2个输入卡（Event Master系列卡） <ul style="list-style-type: none"><li>多达2个4K输入 - 每个输入卡更多支持4K@60p</li><li>4个SD/HD/3G SDI</li><li>2个HDMI 1.4a (297 MHz)</li><li>2个DisplayPort 1.1 (300 MHz)</li></ul>
视频输出	8个HD输出，通过2个输出卡（Event Master系列卡） <ul style="list-style-type: none"><li>上限1个4K输出 - 每个输出卡更多支持4K@60 p</li><li>4个HDMI 1.4a (297 MHz)</li><li>2x HDMI 1.4a，适用于 Multiviewer（更大297 MHz）或4x HDMI 1.4a（当作为标准输出卡使用时）</li></ul>
同步锁相	BNC 连接器上的模拟参考输入/回路；标清为双电平黑场，高清为三电平 S3D Sync: 4个输入 Din 接口，2个输出 Din 接口
编导融合输出	多达4个节目输出可配置为单个屏幕或平铺/融合宽屏 可配置为从更大4x 2048x1200@60 到更大1x 4096x2400@60 四面独立边缘融合/羽化控制
降频补充输出	用户定义范围从4x 2048x1200@60 到1x 4K @60 可以将所有输出定义为 Aux 目的地，总共8个降频补充输出 输出色彩校正
关联图层	<ul style="list-style-type: none"><li>每个输出屏幕的原生分辨率背景混音器</li><li>独立层转换或完全预览/程序转换</li><li>灵活的层分配 - 2个可混合的或者4个单一可扩展的PIP/密钥层，可分配给任何程序输出屏幕</li></ul>
静态画面储存	更多100 HD或25 UHD，取决于输入文件大小。
图层功效	<ul style="list-style-type: none"><li>边界（硬、软、光晕）和阴影</li><li>色彩效果</li><li>闪光灯，水平与垂直翻转</li><li>亮度、色度和剪切/填充键（并非所有模式都支持键控）</li><li>PIP通过关键帧移动</li></ul>
布局总览	<ul style="list-style-type: none"><li>灵活的用户可定义布局</li><li>监控所有输入和输出，包括预览和Aux</li><li>2个输出</li><li>专用软件，与E2 Event Master处理器相同</li></ul>
扩展性	可作为升级选项提供链接
HDCP	所安装卡决定的HDCP兼容性
控制	<ul style="list-style-type: none"><li>用于 PC 或 Mac 的 Event Master 屏幕管理软件</li><li>Event Master 控制器</li><li>WebUI</li><li>以太网RJ-45，1000/100/10 Mbps自动感应</li></ul>
可维护性	<ul style="list-style-type: none"><li>可现场维护的I/O和处理卡（不可热插拔）</li><li>可热插拔双冗余电源</li></ul>
噪音级别	更大51.3 dB 平均风机为100%。 风机速度由软件根据操作温度进行控制。 参考 ISO 7779
尺寸	<ul style="list-style-type: none"><li>高度: 13.26厘米/5.22英寸 - 3 RU 机架安装单元</li><li>宽度: 43.2厘米/17英寸 无底座手柄, 48.3厘米/19英寸 带底座手柄</li><li>深度: 整体54厘米/21.33英寸</li></ul>
净重	21.3千克 / 47磅
电源	输入功率: 100-240 VAC 50/60Hz 700W 附带单电源。升级时可提供可选双冗余、热插拔电源。
环境温度	0-40° C / 32-104 F
环境湿度	0-95%（无冷凝）
保修期	3年零件和人工

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。