

ViewMAX

High Performance Down Converter



技術仕様**VIEWMAX****一般仕様**

アナログ・コンピュータ・ビデオ入力	アナログコンピュータビデオ入力 高解像度ビデオ：水平走査周波数最大110KHz、解像度1600x1280ピクセルまでのRGBまたはY,Pb,Pr。入力レベルは、個別にプログラム可能。HDTVビデオに対応。 入力形式：インタレースまたはノンインタレース 同期形式：シンクオンビデオ、セパレートCまたは水平／垂直同期 端子：HD-15メス、入力およびループスルー 終端：75 Ohmまたは高インピーダンス、スイッチで選択可能
ゲンロック入力	形式：NTSCまたはPALビデオ（コンポジットビデオ、ブラックバースト）、360度SCHフェーズ調整 端子：BNC入力（SDIオプション付きのViewMAXおよびViewMAX-PROでは、ループスルーおよび終端スイッチ） 終端：75 Ohmまたは高インピーダンス、スイッチで選択可能
デジタルビデオ入力	(ViewMAX-DVI) 形式：デジタルビジュアルインタフェース（DVI） 端子：入力とバッファ付きループスルー出力の両方に使用するDVI-Dメス
ビデオ出力	形式：525/60または625/50でユーザ選択可能、インタレース コンポジットビデオ：NTSCまたはPALエンコード済みのコンポジット、1V p-pから75 Ohm、BNC端子 コンポーネントビデオ：ユーザ選択可能なRGBビデオ：RS-170AまたはCCIRビデオ、ユーザ選択可能なシンクオンビデオ ベータカム：Y,Pb,Pr、ユーザ選択可能なシンクオンビデオ 端子：BNC Sビデオ（Y/C）：DIN-4端子 デジタルビデオ（SDI）：シリアルデジタルコンポーネント4:2:2ビデオ出力（ViewMAXではオプション） 同期：TTLレベルコンポジットシンク、BNC端子 出力解像度：720 x 486 NTSC、720 x 576 PAL
ミキサー・ビデオ入力	(ViewMAX-PRO) 形式：525/60または625/50インタレースビデオ コンポジットビデオ：NTSCまたはPALビデオ、BNC端子 コンポーネントビデオ：ベータカム（Y,Pb,Pr）、BNC端子 Sビデオ：Y/Cビデオ、DIN-4端子 デジタルビデオ（SDI）：シリアルデジタルコンポーネント4:2:2ビデオ、BNC端子
キーイング/ミキシング	(ViewMAX-PRO) クロマキーイングまたは輝度キーイング
制御	フロントパネルおよびRS-232/485インタフェース
物理仕様	高さ：4.45 cm幅：43.2 cmまたはラックマウントオプション付きで19"（48.3 cm） 奥行き：25.4 cm 重量：4.1 kg
入力電力	115 VAC/230 VAC、50～60 Hz、最大60W
環境	温度：0～40度、湿度：0～95%、結露なし
保証	すべてのビデオ製品は、最高のクオリティ基準を満たすよう設計、テストされており、3年間の部品／工賃保証が付いています

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO