

PDS-902 3G

Экономичное, высококачественное переключение экранов для репортажей с места события

HDCP
COMPLIANT

2 LAYERS

UP TO
WUXGA
COMPATIBLE

4x DVI
INPUTS

PREVIEW



- Простая установка и эксплуатация
- Прекрасное соотношение цены и производительности
- Одновременный вывод программы посредством разъемов DVI и аналоговых разъемов

Серия PDS разработана с учетом современных требований к высококачественным, простым в использовании, быстрым и надежным микшерам с увеличенным числом цифровых входов по доступной цене. Благодаря простоте установки и работы серия PDS идеально подходит для использования на мероприятиях, в залах заседаний, танцевальных залах, помещениях для проведения религиозных служб, учебных аудиториях и для стационарных установок.

EDID 1.3 specification supported

Модель PDS-902 3G оснащена четырьмя входами DVI-I с полной поддержкой HDCP 1.0, одним входом 3G/HD/SD SDI и четырьмя универсальными аналоговыми входами. Все аналоговые входы и входы DVI поддерживают спецификацию EDID 1.3. Пользователи могут захватывать и сохранять до трех изображений для использования их во время презентации в качестве логотипа. Кроме того, доступны тестовые шаблоны.

Preview output

PDS-902 3G обеспечивает одновременный выход программы через DVI и аналоговые разъемы. Модель также оборудована выходом SDI с поддержкой скоростей передачи SD/HD/3G и выходом BarcoLink, облегчающим подключение к проекторам Barco. Кроме того, микшер обеспечивает предварительный просмотр с разрешением, которое может отличаться от выхода программы. Пользователи могут вывести на экран один из трех сигналов на выходе предварительного просмотра: программа, предварительный просмотр или тестовый шаблон.

Серия PDS была удостоена награды Commercial Integrator BEST Award на выставке InfoComm 2013.

BARCO

Processing

- Быстрое получение сигнала источника
- Быстрое и четкое микширование
- Дополнительные возможности управления с помощью контроллеров Encore и ScreenPRO-II
- Возможность сохранения/вызова до трех логотипов
- Низкая задержка видеоизображения
- Загрузка программного обеспечения по USB

Inputs

- Все разрешения от NTSC/PAL до WUXGA, в том числе все разрешения HD
- Поддержка EDID для источников аналогового и DVI-сигналов
- DVI, аналоговый, SDI 3G/HD/SD и BarcoLink
- Поддержка HDCP 1.0 для всех источников DVI-сигналов

Preview and program outputs

- Все прогрессивные разрешения от 480p до WUXGA/HD
- DVI, аналоговый, SDI 3G/HD/SD и BarcoLink
- Полноэкранные выходные сигналы и “картинка в картинке”
- Двойной режим “картинка в картинке”
- Режим матрицы 9x2
- Режимы подгонки масштабированием и растягиванием
- Поддержка HDCP-совместимых дисплеев
- Встроенные тестовые шаблоны
- Независимые разрешения для выходных сигналов программ и предварительного просмотра

Mechanical

- Источник питания с авторегулировкой диапазона
- Тонкий корпус типоразмера 1 RU
- Ширина: под стойку 19 дюймов

Технические характеристики

PDS-902 3G

Общие характеристики	
Полотно для живых эффектов	2 выхода HD
Входы видео	9 фиксированных входов 4 аналоговых входа через разъем HD-15 (VGA) 4 входа DVI-I (поддерживается аналоговый сигнал и DVI) 1 вход 3G SDI
Выходы видео	2x DVI (предварительный просмотр и программа), 2x HD-15 (VGA) (предварительный просмотр и программа), 1x 3G SDI (только программа)
Генлок	Н/Д
Выход программы	1 выход программы через HD-15, DVI или 3G-SDI 1 выход предварительного просмотра или матричный выход
Масштабируемые дополнительные выходы	Н/Д
Микшеры	1 микшер или 2 “картинки в картинке”
Сохранение неподвижного изображения	3
Многослойные эффекты	- Полноэкранное микширование переходов с предварительным просмотром - в режиме «картинка в картинке», матричный режим вывода
Модуль многоканальной визуализации	Один выход для предварительного просмотра следующего источника. В матричном режиме выход для предварительного просмотра становится выходом программы.
Возможности расширения	Н/Д
HDCP	Соответствие стандарту HDCP
Контроль	Ethernet RJ45, 10/100 Мбит/с с Autosense компьютер, планшет, смартфон через браузер Доступные функции управления: настройка источников входного сигнала, выбор формата вывода, выбор шаблона тестирования, выбор и управление эффектами переходов.
Работоспособность	Разъемы DVI с возможностью замены на месте
Габариты	- Высота: 4,4 см (1,75 дюйма), монтаж в стойке типоразмера 1 RU - Ширина: 48,26 см (19 дюймов) - Глубина: 36,2 см (14,25 дюйма)
Вес	5,67 кг (12,5 фунта)
Потребляемая энергия	Входное питание: 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, не более 2 А
Температура окружающей среды	От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)
Влажность окружающей среды	0-95% без конденсации (в нерабочем состоянии) 0-85% без конденсации (в рабочих условиях)
Гарантия	Гарантия 3 года на детали и работы

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

