

ClickShare CX-50

Conferência sem-fio de ponta para grandes espaços de reuniões e salas de reuniões



- **Recursos interativos:** touchback, anotação e quadro-negro
- **Maior colaboração com 2 fontes na tela**
- **Rede avançada (Wi-Fi dual) e integração AV**
- **Entrada HDMI™ para compartilhamento de conteúdo de alta qualidade**
- **100% seguro, criptografado e gerenciado na nuvem**

ClickShare CX-50 permite conferências sem fio em grandes espaços de reuniões e salas de reuniões. Ao entrar na sala de reuniões, o ClickShare o conecta automaticamente aos dispositivos da sala, como câmeras, microfones, alto-falantes, barras de som e monitores.

Inicie uma reunião em seu notebook em segundos, usando a plataforma de videoconferência de sua preferência. Facilite as reuniões híbridas, com apenas um clique no ClickShare Button ou no ClickShare App, tanto para funcionários quanto para convidados.

Especificações técnicas**CLICKSHARE CX-50**

| Dimensões da unidade base ClickShare | |
|---|---|
| Dimensões (AxLxP) | 39mm x 200mm x 202mm |
| Fonte de alimentação | Plugue de 110/220 V CA padrão |
| Consumo de energia | Operacional: 50W (máx) Em espera: |
| Peso | 900 g |
| Especificações gerais | |
| Sistema operacional | Windows 10 ou macOS 11 (BigSur) e superiores. Android v11 ou superior (Aplicativo ClickShare) iOS 14 ou superior (Aplicativo ClickShare) |
| Requisitos do sistema | Tendo em vista uma experiência tranquila no Microsoft Teams ou no Zoom. Mínimo: processador Intel i3 dual-core / 8GB RAM / OS: Windows 10 última versão ou Mojave última versão Recomendado: processador Intel i5 4-core / 8GB RAM / OS: Windows 10 última versão ou Mac OS última versão |
| Saídas de Vídeo | 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b |
| Entradas de vídeo | 1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b |
| Saída de áudio | USB, SPDIF, jack, HDMI |
| Conexões | 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Tipo-C 2.0 (back); 2x USB Tipo A 2.0 (back); 1x USB Tipo A 2.0 (front) Saída de linha analógica de áudio na tomada mini jack (3,5mm), S/PDIF digital |
| Buttons do ClickShare | 2 |
| ClickShare App | Desktop e móvel |
| Native protocols | Airplay, Google Cast, Miracast Número máximo de conexões simultâneas (com Buttons e/ou App): mínimo 32 |
| Número máximo de conexões simultâneas (com botões e/ou 32 aplicativo) | |
| Nível de Ruído | Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C |
| Protocolo de autenticação | WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode |
| Protocolo de transmissão sem fio | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1 |
| Alcance | Máx. 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e o ClickShare Base Unit Banda de frequência 2,4 GHz e 5 GHz (DFS) |
| Faixa de frequência | 2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletor de países) |
| Faixa de temperatura | Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F) |
| Umidade | Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação |
| Sistema antifurto | Trava de Kensington |
| Certificações | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | Suporte para tela sensível a toque: sim Interatividade: sim |
| Conferência sem fio | por meio do App ou do Button |
| Vista local | Alta qualidade |
| Conexão de rede | LAN e Wi-Fi (duplo) |
| Management and reporting | Sim |
| Garantia | 1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare |

Gerada em: 13 May 2024

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.