

# BarcoData 708

Compact, entry-level simulation projector with 7" CRTs



**Технические характеристики****BARCODATA 708**

| Общие характеристики                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Светоотдача                                  | 1100 Lumen (at 10 % peak white)<br>130 ANSI Lumen (Economy mode)<br>170 ANSI Lumen (Normal mode)<br>200 ANSI Lumen (Boost mode)                                                                                                                                                                                                                        |
| Электронно-лучевые трубки (ЭЛТ)              | High brightness liquid cooled 7" CRTs (5.4" useable phosphor area)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Контрастность                                | >1000:1 (full field contrast)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Объективы                                    | High-definition F1.03 lenses with a combination of glass and plastic aspherical elements, with center + edge focus adjustment<br><br>Screen width from 4.6 ft/1.4 m to 20 ft/6 m<br><br>Optical resolution: 10 lp/mm                                                                                                                                   |
| Максимальная адресуемость                    | 1,280 x 1,024 pixels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Диапазон RGB                                 | 75 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Частота сканирования                         | Horizontal: 15-69 kHz autolock<br>Vertical: 37-210 Hz autolock                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Минимальная длительность обратного хода луча | Horizontal: Vertical: 450 µs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Линейность по горизонтали                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Входы                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Video (NTSC 3.58, NTSC 4.43, Pal, SECAM) input on BNC-connector</li><li>• 4-pin S-Video (Y/C) input</li><li>• R (R-Y)/g(Y)/B(B-Y)/S input on BNC-connectors, sync on green or separete sync, standard sync or Tri-level sync</li><li>• RS-232 input (Loop-through) for projector control through PC)</li></ul> |
| Дистанционное управление                     | Backlit user-friendly infrared remote control for control of: <ul style="list-style-type: none"><li>• Source switching</li><li>• User settings per source</li><li>• Geometry per source (password protected)</li><li>• Convergence per source (password protected)</li></ul>                                                                           |
| Потребляемая энергия                         | Autoranging Power Factor corrected powersupply                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Энергопотребление                            | 450 W max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Правила безопасности                         | The BarcoData 708 complies with UL 1950 and EN 60950                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Электромагнитная совместимость               | The BarcoData 708 complies with FCC Rules & Regulations, part 15 Class A and CE EN 55022 Class A                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Создано: 15 Mar 2023**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).