

Helix™ P1

柔軟な LED ピクセル ストリング



IP66
WATERPROOF

技術仕様

HELIX™ P1

一般仕様	
ピクセルピッチ	75mm または 150mm
カラー	48 ビット・カラー (1 ピクセルあたり)
パッケージ	透明なハウジング/黒色ワイヤー
気象等級	IP66
ピクセル/ストリング	32
最大消費電力	12W/ストリング
入力電圧	24 VDC
輝度	2.5 カンデラ/ピクセル

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

