

LD (2.5-4.0:1)



技術仕様**LD (2.5-4.0:1)****一般仕様**

電動ズーム	Yes Zoomring required to activate motorisation See 'options'
電動フォーカス	Yes Adapter ring required to mount the lens See 'options'
投射比	On ELM G10: 2.5 -4.0 : 1 On ELM R12: 2.0 -3.2 : 1
水平レンズシフト	On ELM G10: Left 70% 70% Right On ELM R12/18: Left 25% 25% Right
垂直レンズシフト	On ELM G10: Up 105% 105% Down On ELM R12/18: Up 35% 35% Down

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。