


AC-ARS5

Braccio di montaggio per parete a portata elevata



Il braccio di montaggio per parete ad elevata portata AC-ARS5 è progettato per l'uso con i terminali intelligenti Barco dotati di fori di montaggio VESA standard. Il braccio offre un'ampia portata, una grande flessibilità e la compatibilità per l'installazione al letto del paziente in una tipica stanza ospedaliera.

Facile da installare e utilizzare

Il braccio dispone di un sistema di bloccaggio avanzato per una facile installazione eseguita da un solo operatore e una montaggio standard VESA per la massima compatibilità. Un meccanismo di inclinazione intelligente garantisce che il braccio sia facilmente manovrabile per offrire all'utilizzatore la più comoda posizione quando si utilizza il touchscreen del terminale.

La soluzione ideale per le stanze ospedaliere

L'AC-ARS5 è completamente rivestito, rendendo facile le operazioni di pulizia e disinfezione in modo da garantire sempre la sicurezza dei pazienti. Il design sottile ed elegante e la lunga portata lo rendono ideale per essere installato nelle moderne stanze ospedaliere.

Specifiche tecniche

AC-ARSS

Specifiche generali

Materiale unità	Alluminio e acciaio
Colore	Barco White
Lunghezza	1.914 mm prima sezione: 996 mm seconda sezione: 917 mm
Portata	1.914 mm
Altezza	Altezza regolabile da +25° a -55° in posizione orizzontale, totale 950 mm su (+25°): 324 mm, giù (-55°): 626 mm
Rotazione	Perno centrale: 330° Cerniera sulla testa del braccio VESA: 330° Arresti di rotazione integrati all'interno delle giunzioni del telaio
Inclinazione	Da orizzontale: su: 60° giù: -60°
Forze di articolazione consentite	Meno di 30 N
Movimento	Facilità di movimento con tutte le articolazioni
Capacità di trasporto:	4,0 kg -7,5 kg (regolabile)
Peso braccio	9 kg
Coperchio	Rivestimento con coperture in plastica pulibile secondo gli standard medici
Montaggio	Compatibile con lo standard VESA 75 x 75 mm e 100 x 100 mm Coperchio della testa del braccio perfettamente compatibile con i terminali Barco
Gestione cavi	Tutti i cavi sono interni al braccio Alimentazione CC, 1x Ethernet, 1x Telefonata di servizio, 1x USB (I cavi USB supportano le periferiche USB offerte da Barco. Per garantire il corretto funzionamento, i clienti devono contattare Barco con eventuali richieste specifiche per i dispositivi USB esterni che vorrebbero utilizzare, laddove potrebbe essere richiesto un campione da inviare a Barco per eventuali test.)
Altro	La cerniera sulla testa del braccio consente la funzione di "inclinazione", con un range su/giù +/-50° sulla verticale L'esclusiva testa del braccio consente una regolazione perfetta in orizzontale (+/-5°) del terminale Il meccanismo di bloccaggio consente l'installazione da parte di una sola persona qualificata Messa a terra eseguita tramite collegamento elettrico attraverso il corpo del braccio Compatibile con wallbox Barco

Generato il: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.