


Helix™ G75

Flexible LED curtain display

IP66
WATERPROOF



Product specificaties

HELIX™ G75

General specifications	
Pixelpitch	75 mm
Kleur	48-bit color per pixel
Verpakking	Clear housing/black wires
Classificatie weerbestendigheid	IP66
Pixels per paneel	4x32
Max. energieverbruik	50W
Netspanning	24 VDC
Helderheid	444 nits
Afmetingen	Width: 300 mm (11.8 in.) Height: 2,400 mm (94.5 in.) Depth: 14 mm (0.6 in.)
Gebied	0.72 m2 / G75 Grid Extensible to any width and 8 high
Kijkhoek	120° x 120° (50% brightness)
Pixelconfiguratie	RGB 3-in-1 LED
Naleving	ETL, FCC, CE, RoHS (pending)
Levensduur	>100,000 hours at full white to 50% brightness

Laatst bijgewerkt: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

