

CNWU-81B

7,650 ルーメン、WUXGA シングルチップ DLP プロジェクター



- 鮮明な色で極めてシャープな画像
- 設置柔軟性のための大きなレンズ・シフト範囲
- コンパクトなデザイン
- 週 7 日 24 時間の信頼性

*選ばれた販売店でのみ取り扱い

CNWU-81B は、会議室、役員室、カンファレンス・ルーム、小中規模の講堂での設置に最適です。

究極の画質

輝度レベル 7,650 ルーメンを提供する CNWU-81B は、Barco の Present-C プロジェクター群で最高輝度のプロジェクターです。その WUXGA 解像度、6,500:1 コントラスト比、および 90% を超える輝度均一性により、極めてシャープで一貫性のある高コントラスト画像を生み出します。

簡単かつ柔軟な設置

重量がわずか 12.9 kg のコンパクトなフォルム・ファクタで構成される CNWU-81B は、その輝度クラスでは驚くほど軽量なプロジェクターです。設置が簡単なだけでなく、卓越したレンズシフトを備える高品質レンズを幅広く取り揃え、優れた設置柔軟性を提供します。

耐久性に優れた作り

CNWU-81B は、フィルター・フリー設計で、エネルギー効率が高くフレキシブルなデュアル・ランプ・システムを備え、高信頼 DLP® テクノロジーを搭載して真の安心と低総所有コストを提供します。また、プロジェクターをシングル・ランプ・モードで動作することも可能であり、さらにコストを削減できます。無制限に使用できる設計で 3 年保証も付きます。

技術仕様

CNWU-81B

一般仕様	
プロジェクタータイプ	シングルチップ DLP プロジェクター
使用技術	DarkChip3™ 搭載 LVDC DMD™
解像度	1,920 x 1,200 (WUXGA)
輝度	7,650 ANSI ルーメン
コントラスト比	6,500:1
輝度均一性	>90%
アスペクト比	16:10
レンズタイプ	すべて純ガラス・レンズ
レンズ	超広角 EN 12 (0.74:1)、超広角ズームレンズ EN46 (0.8-1.21:1)、広角ズームレンズ EN13 (1.24-1.6:1)、標準ズームレンズ EN11 (1.6-2.32:1)、長投射ズームレンズ EN14 (2.37-3.79:1)、広角レンズ EN15 (1.16:1)、超長投射ズーム EN16 (3.8-6.5:1)
光学レンズシフト	垂直: -134% から +134%; 水平: -68% から +68% (ズーム・レンズ上)
色補正	RealColor™
ランプ	2 x 300W UHP VIDI
ランプの寿命	最大 2,000 時間 (フル・パワー)/ 最大 2,500 時間 (エコ・モード)
素早く取り替えられるランプ・ハウス	あり
ランプ保証	500 時間または 90 日
シールドエンジン	あり
方向	テーブル・天井
入力	1 x DVI-D; 1 x HDMI 1.3a; 1 x VGA; 1 x 5-BNC; 1 x HMDI 1.3a; 1x YPbPr; 1 x S-ビデオ; 1 x コンポジット
入力解像度	1,920 x 1,200 -640 x 480 ピクセル解像度; RGBHV、RGBS、RGsB; カスタム・フォーマット利用可能; HDTV (1080p、1080i、720p); NTSC、PAL、SECAM
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット、ProNet
制御	ミニジャック+IR、RS232、ネットワーク、12v トリガー
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続
電源要件	100-240V/50-60Hz
消費電力	850W
ノイズレベル	34 dB
動作周囲温度	10~40°C / 50°~104°F
動作湿度	20~80% RH
BTU消失	最大 2,900 BTU/h
寸法 幅×長さ×高さ	510 x 376 x 233 mm / 20.08 x 14.80 x 9.17 インチ
重量	12.6 kg (27.8 lbs)
標準アクセサリ	電源コード、ワイヤレスリモート・コントロール
証明書	FCC パート 15 クラス A および CCC、cCSAus、cUL、UL、CE に準拠
保証	3 年間の部品・修理保証。5 年まで延長可能。

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。