

ScreenSHAPER

ScreenSHAPER Video Mapping System corrects distortion created when an image is projected off-axis or on a surface that is not flat.

ScreenSHAPER can also perform image rotation,



技術仕様**SCREENSHAPER****一般仕様**

ビデオ入力	数：1 ビデオ信号形式：アナログ（RGB）、デジタル（DVI）ビデオに対応 解像度：解像度1280x1024、60 Hz（インタレースなし）までに対応 入力同期形式：セパレート水平／垂直同期、C同期、シンクオングリーン 端子：DVI-I端子がデジタル入力とアナログ入力の両方に対応、HD-15アダプタも購入可能 終端：アナログビデオで75 Ohm
ビデオ出力	ビデオ信号形式：アナログ（RGB）、デジタル（DVI）ビデオを出力 解像度：解像度280x1024、60 Hz（インタレースなし）までに対応 出力同期形式：セパレート水平／垂直同期、C同期、シンクオングリーン 端子：DVI-I端子がデジタル出力とアナログ出力の両方を提供、HD-15アダプタも購入可能 出力インピーダンス：アナログビデオで75 Ohm
ビデオプロセッシング	ビデオ処理 入力イメージ全体またはユーザの定義したイメージの一部だけを処理 トランスポート遅延：2フレーム 出力形式をユーザが選択可能：VGA（640x480）、SVGA（800x600）、XGA（1024x768）、SXGA（1280x1204） ワーブモード 歪み補正：汎用アルゴリズムが精度の高い調整を実現 ローテーションモード 独立したX、Yスケーリングでアスペクト比補正に対応 0、90、180、270度と、90度ごとの回転に対応 イメージの反転：左右反転、上下反転
ユーザー・コントロール	フロントパネル制御：電界発光ディスプレイ、制御ノブ、6個のキーがメニューベースのフロントパネルインタフェースを提供するため、セットアップと調整が簡単 リモコン：RS-232/RS-485シリアルインタフェースが、全機能のリモコンに対応
物理仕様	幅：17"（432mm）、またはラックマウントオプション付きで19"（483 mm） 高さ：1.75"（44.5mm）、1ラックユニット 奥行き：16"（454.5mm）、入出力端子はすべて背面に取り付け 重量：9 lbs（4.1 kg）、出荷重量：13 lbs（5.91 kg）
入力電力	98～264 VAC、47～63 Hz、オートレンジ、最大45 W
環境	温度：0～40度 湿度：0～95%、結露なし
保証	すべてのビデオ製品は、最高のクオリティ基準を満たすよう設計、テストされており、3年間の部品／工賃保証が付いています

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO