

LD (1.5-2.5:1)



技术规格**LD (1.5-2.5:1)****一般规格**

机械放大	Yes Zoomring required to activate motorisation See 'options'
机动化聚焦	Yes Adapter ring required to mount the lens See 'options'
投射比例	On ELM G10: 1.5 -2.5 : 1 On ELM R12: 1.2 -2.0 : 1
镜头水平移动	On ELM G10: Left 70% 70% Right On ELM R12/18: Left 25% 25% Right
镜头垂直转换	On ELM G10: Up 105% 105% Down On ELM R12/18: Up 35% 35% Down

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。