

# SLite HD レンタルフレーム

より大きいサイズのLEDウォールや、過酷な環境での使用に対応する新しいSLiteフレームです。



BarcoのSLite Heavy Dutyレンタルストラクチャは、より大きなサイズのLEDウォールの構築と、過酷な環境での使用を目的として設計されています。新しいSLite Heavy Dutyレンタルフレームは、9タイルではなく12タイルまでスタック可能であり、トラスを使用する場合は最大8タイルではなく15タイルまでスタックできます。

SLite Heavy Dutyレンタルフレームは、以下の追加機能を備えています。

- あらゆる環境で簡単にセットアップを行うための、大きく頑丈なプレポジショニングコーン
- 水平と垂直の頑丈なアタッチメントおよび安全機構。ウォール構築にツールは不要
- シームコンシーラー取り付け済み
- OLiteシングル&デュアルトラス、フット、スタッカー、フライトケースとの互換性

新しいSLite Heavy Dutyレンタルフレームに加えて、既存のSLiteレンタルフレームも引き続きご利用いただけます。用途やLEDウォールのサイズに応じて、最適なものをお選びください。