

ClickShare Hub Pro

Système de salle de visioconférence modulaire haut de gamme pour des réunions hybrides améliorées



- **Présentation sans fil : partage de contenu 4K avec 2 boutons ClickShare et USB-C DisplayPort de nouvelle génération™**
- **Prise en charge de deux écrans**
- **100 % sécurisé, crypté, géré dans le cloud**
- **Produit durable avec le label écologique Barco A+**

ClickShare Hub Pro est un système de visioconférence modulaire sans fil haut de gamme pour des réunions hybrides améliorées. Doté de deux boutons ClickShare de nouvelle génération (avec Wi-Fi 6E et USB-C DisplayPort™), il garantit aux participants à la réunion un partage de contenu sans fil 4K sécurisé. Grâce au double écran, il garantit des réunions stimulantes avec une haute qualité visuelle.

Pour les responsables informatiques et les intégrateurs, ClickShare Hub Pro offre une solution personnalisable pour tous les types de salles, une sécurité et une conformité de niveau entreprise.

Disponible fin 2025.

Spécifications techniques

CLICKSHARE HUB PRO

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 ou supérieur macOS 14 (Sonoma) et 15 (Sequoia)
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom Minimum : Processeur Intel i3 double cœur ou AMD Ryzen 7 / 8 Go de RAM / OS : Windows 10 dernière version ou Mac OS Mojave dernière version Recommandé : Processeur Intel i5 4 cœurs ou AMD Ryzen 9 / 8 Go de RAM / OS : Windows 11 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Control Panel): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Entrées vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz HDMI 2.0
Sortie audio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Buttons	2
Application ClickShare	Desktop
Protocoles natifs	Airplay, Google Cast, Miracast *
Nombre maximal de sources affichées simultanément à l'écran	2*
Niveau de bruit	Maximum 25 dBA à < 30 °C Maximum 30 dBA à > 30 °C
Authentification filaire	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP*
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be et IEEE 802.15.1 BT 5.3
Reach	Max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et la Base Unit ClickShare Bande de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz DBS/HBS (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	Arrière : 1x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR sink 2x sorties HDMI 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 Device + sortie USB-C DisplayPort™ 1x USB-C 2.0 + sortie USB-C DisplayPort™ Avant : 1x USB-C 2.0/3.0
Plage de température	Fonctionnement : 0 °C + 40 °C (+32°F à +104°F) Max 35 °C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20 °C à +60 °C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrou Kensington
Certifications	FCC/CE
Compatibilité et interactivité avec les écrans tactiles	Oui *
Conférences sans fil	Oui, via l'application ou le bouton *
Visualisation locale	Haute qualité *
Connexion réseau	LAN
Gestion et création de rapports	Oui
Garantie	3 ans standard
*	À un stade ultérieur
Dimensions de l'unité de base ClickShare	
Dimensions (HxLxP)	37 * 180 * 180 (mm)
Consommation électrique	Fonctionnement : 160 W (max) Veille :
Alimentation électrique	Chargeur externe USB-C 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Poids	720 g

Crée le : 30 Jul 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.