

Galaxy 4K-12

3D ステレオ、12,000 ルーメン、4K 3 チップの DLP プロジェクター



優れた画質

Galaxy 4K-12

には特許のカラーコンバージェンス技術が採用されています。3チップDLPのテクノロジーの彩度に加えて、プロジェクターは色再現性、輝度均一性に優れています。フル 4K 解像度での費用効果の高いパッシブ 3Dステレオ 用途には、Galaxy 4K プロジェクターが最適です。

3D ステレオ対応

プロジェクターにある 4Kの高解像度は、従来再現できなかった重要な細部および複数層の複雑なデータを表示可能にしました。2K 解像度のアクティブ 3D ステレオ、アクティブ Infitec 3D、および 4K 解像度の偏光 3D ステレオ、パッシブ Infitec 3D ステレオ 表示が可能です。

長時間にわたる運用

Galaxy 4K はシールド光学エンジンおよび独自の冷却システムの採用により、長時間の運用でも高い信頼性を保つことが可能です。さらに、Galaxy 4K のモジュラー設計によりサービス性が高く、使いやすいインターフェースでセットアップおよび各種診断が簡単にできます。また必要に応じて、ランプエレメントのみを直接交換するかまたはランプハウス全体を交換するかを選ぶことができます。

技術仕様

GALAXY 4K-12

一般仕様	
DMDデバイス	1.38 インチ DC4K ダークメタルデバイスX3
ネイティブ解像度	4,096 x 2,160 ピクセル
ハウジング	密封型 DMD と光学アセンブリ
ランプ	2kW (キセノンランプ)
光出力	12,000 ルーメン (2kW ランプ)
対応スクリーンサイズ	最大 23m/75 フィート幅
コントラスト比	2,000 : 1
デジタルビデオ入力	シングルリンク DVI 入力 (165MHz)X2
制御 I/O	イーサネット、 GPIOX8、シリアル RS232
主要レンズ	
	固定焦点 0.9:1 レンズ、オンアクシス用 1.13 -1.30 ズームレンズ
プロジェクター診断機能	
	PC タッチパネル使用 「コミュニケーター」制御ソフトウェア使用 SNMP エージェント使用
電源要件	
	200-240V 17A 50-60Hz 12,000 BTU/hr (2kW ランプ使用)
寸法	
	高さ 604 x 幅 754 x 奥行き 1129 mm 高さ 23.78 x 幅 29.69 x 奥行き 44.45 インチ 注意:プロジェクター下部に最低 5 cm の吸気スペースが必要
重量	
	134 kg (295 ポンド)
周囲温度	
	最高 35°C / 95°F
排気の流れ	
	350 CFM (10 m3/min)
主な機能	
	CLO (コンスタント照明出力) パワフル SNMP エージェント 電動/メモリー機能付きレンズ (フォーカス、ズーム、シフト) HDCP 対応 フル 2K トリプル・フラッシュ 3D アクティブ Infitec 機能 (追加ライセンスが必要) 特許の高性能 DMD 冷却システム