

# iQ6-W6

ISO 6,000 流明、WUXGA、3 × LCD 激光磷粉投影机



- 精美图像
- 安装灵活
- 巴可服务与支持

iQ6 系列扩充了巴可投影机产品组合，为用户提供高分辨率和鲜明的色彩。得益于各种校正功能、较大的镜头移位范围和 1.6 倍的高放大率镜头，可实现方便、快速的安装和更广泛的应用，并提供有价值的巴可服务和支持。

新一代激光光源，效率高，能耗低，激光模块化设计提高了激光源的利用率，避免了重要演示中突然失效的风险。四组可调激光控制可将使用寿命延长至 20,000 小时。得益于高耐热性 WUXGA 无机液晶面板，可提供恒定的鲜艳色彩。启用对比度优化功能后，可以获得高达 3,000,000:1 的高分辨率

## 安装灵活

它支持各种校正功能，例如梯形、4 角/6 角、枕形/桶形畸变、多点校正功能，具有 1.6 倍变焦镜头功能，最大镜头位移范围为垂直方向 60%（向上）和水平方向 ±29%，并配置 360° 全方位安装功能，确保安装快捷方便。

## 巴可服务与支持

利用 iQ6 系列，您可以享受巴可的安心服务。激光光源不仅保证了良好的图像质量，而且维护成本低于市场上大多数灯泡投影机。

## 技术规格

## IQ6-W6

### 一般规格

投影机类型	3 X LCD 激光投影机
分辨率	1,920 x 1,200 (WUXGA) -0.64" LCD
亮度	6,000 ISO 流明*
对比度	3,000,000:1(对比度优化开)
亮度均匀性	85% (典型值)
宽高比	16:10
镜片类型	iQ6 LENS (1.2-2.0 : 1) Manual
光学镜片移动	iQ6 LENS (1.2-2.0 : 1) Manual: H±29% V 0%, +60% Manual zoom and focus Manual lens shift
色彩纠正	支持
CLO (稳定光输出)	支持
光源	激光光源
激光寿命	20,000小时
安装角度	360° 安装
3D	无
图像处理	内置几何校正
梯形纠正	支持
输入	HDMI IN 1.4 x 2 /VGA IN x 1/VGA OUT x 1/AUDIO IN x 1/AUDIO OUT x 1
输入分辨率	最高 1,920 x 1,200 @ 60Hz/3,840 x 2,160 @ 30Hz
控制	IR, RS232, RJ45
网络连接	10/100 Ethernet, RJ45
电力要求	100-240V / 50-60Hz
功率消耗	350瓦(full normal) /240瓦(Eco1) / 220瓦(Eco2)
待机功耗	小于 0.5瓦(ECO)
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	37dB(full normal) / 29dB(Eco1) / 27dB(Eco2)
工作温度	0°C~40°C
存储温度	-10°C~50°C
操作湿度	20%-85%
存储湿度	10%-85%
尺寸(宽x长x高)	405mm x 373mm x 137mm
净重	7.9公斤
标准配件	电源线, 遥控器
认证	CCC/CECP/CEL/WEEE/China Rohs
保修期	保修3年或者运行时间20000小时, 先到为准。5年或者运行时间20000小时可选。 * 测量: 测量条件和方法均符合ISO/IEC 21118: 2012国际标准 * 依照 ISO21118 标准: 该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%

生成于: 30 May 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。