

# iQ6-W6

ISO 6,000 流明、WUXGA、3 x LCD 激光磷粉投影机



- 精美图像
- 安装灵活
- 巴可服务与支持

iQ6 系列扩充了巴可投影机产品组合，为用户提供高分辨率和鲜明的色彩。得益于各种校正功能、较大的镜头移位范围和 1.6 倍的高放大率镜头，可实现方便、快速的安装和更广泛的应用，并提供有价值的巴可服务和支持。

新一代激光光源，效率高，能耗低，激光模块化设计提高了激光源的利用率，避免了重要演示中突然失效的风险。四组可调激光控制可将使用寿命延长至 20,000 小时。得益于高耐热性 WUXGA 无机液晶面板，可提供恒定的鲜艳色彩。启用对比度优化功能后，可以获得高达 3,000,000:1 的高分辨率

## 安装灵活

它支持各种校正功能，例如梯形、4 角/6 角、枕形/桶形畸变、多点校正功能，具有 1.6 倍变焦镜头功能，最大镜头位移范围为垂直方向 60%（向上）和水平方向  $\pm 29\%$ ，并配置 360° 全方位安装功能，确保安装快捷方便。

## 巴可服务与支持

利用 iQ6 系列，您可以享受巴可的安心服务。激光光源不仅保证了良好的图像质量，而且维护成本低于市场上大多数灯泡投影机。

## 技术规格

## IQ6-W6

### 一般规格

投影机类型	3 X LCD 激光荧光粉投影机
分辨率	1,920 x 1,200 (WUXGA) -0.64" LCD
亮度	6,000 ISO 流明*
亮度均匀度	85% (典型值)
对比度	3,000,000:1 (对比度优化开启)
光源	激光磷粉
光源寿命	20,000 小时
纵横比	16:10
安装角度	360° 旋转、无限制
色彩校正	否
CLO (恒定光输出)	否
梯形校正	是
图像处理	内置曲面校正
3D	否
镜头类型	iQ6 镜头 (1.2-2.0: 1) 手册
光学镜头移位	iQ6 镜头 (1.2-2.0: 1) 手动: H±29% V 0%, +60% 电动变焦和对焦 电动镜头移位
输入	HDMI™ 输入 1.4 x 2 /VGA 输入 x 1/VGA 输出 x 1/音频输入 x 1/音频输出 x 1
输入分辨率	最高可达 1,920 x 1,200 @ 60Hz/3,840 x 2,160 @ 30Hz
软件工具	投影机工具组
控制	红外、RS232、RJ45
网络连接	10/100 以太网、RJ45
电源要求	100-240V/50-60Hz
功耗	350W (全功率普通) /240W (节能 1) /220W (节能 1)
待机功率	小于 0.5 W (节能)
噪音水平 (典型值, 25°C/77°F)	37dB (全功率普通) /29dB (节能 1) /27dB (节能 1)
运行温度	0°C~40°C
运行湿度	20% -85%
存储温度	-10 °C ~ 50 °C
存储湿度	10% -85%
尺寸 (宽 x 长 x 高)	405 毫米 x 373 毫米 x 137 毫米
重量	7.9 公斤
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	CE, FCC A 级, cTUVUS, 3C 安全认证, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
保修政策	3 年或 20,000 小时运行时间 (以先到者为准) ; 可选 5 年或 20,000 小时
*备注	* 测量、测量条件和标记方法均符合 ISO/IEC 21118: 2012 国际标准 * ISO21118: 投影机的亮度下限值必须保持规格表中值的 80%

生成于: 01 Apr 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。