


Evo20

高解像度のビジネス向けプレゼンテーション用プロジェクター



evo20 は、ビジネスユーザーおよび企業向けに開発されました。SXGA+ 解像度の DLP® テクノロジーと他に例を見ない互換性があるため、実質的にあらゆるデバイスに接続できます。お手元の映像が映し出されなくても慌てたりする必要はもうありません。SXGA+ は従来の XGA のほぼ二倍のワークスペースを備えており、高解像度のノートパソコンから画像ワークステーションまで、非常に多岐にわたり互換性を発揮します。

RealColor カラーマネージメントスイート

RealColor カラーマネージメントスイートにより、完璧な色再現性が確保され、ユーザー自身がお好みのホワイト・ポイントに設定したり、スクリーンに映し出す映像をプロジェクターの色合いに調整したり、実際の画像の色合いで印刷できるようになります。製品のプレゼンテーションや会社概要の見栄えは実物同様で、印刷用紙上でも存在感を発揮します。evo20 では、RealColor で VIDI™ ランプテクノロジーをさらに活用して、色合いを向上し、長年にわたり画質を保持します。

プロレベルのビデオ映像

evo20 には高性能ビデオ処理機能が内蔵されており、あらゆる設定でアナログでもデジタル・ソースでも、プロレベルのビデオ映像を映し出します。

優れた画質

プレゼンテーションにおいてもっとも重要なことは、発信するメッセージをどのようにして伝え、聴衆にどのような形で届けるかということです。VIDI™ ランプおよび RealColor カラーマネージメントテクノロジーにより、evo20 では卓越した色合いと画像の正確性が得られます。

静音動作

困難が伴う数多くの状況下において、プロジェクターの騒音は悩ましい問題でしたが

困難が伴う数多くの状況下において、プロジェクターの騒音は悩ましい問題でしたが、evo20では解消されています。低騒音を実現するために、本製品はマグネシウムとセラミックスなど新種の素材で100%製造されています。熱放散に備えてシャーシを使用しており、騒音を最小限に抑えるために可動部品はすべてシャーシから分離しています。

シンプルかつ安全なアセットマネジメント

ネットワーク機能が内蔵されているため、操作方法が簡単なウェブインターフェース、または専用の ProNet.Manager アセットマネジメントソフトウェアを介して、リモート操作によるアセットマネジメントが可能です。IP および RS232C ベースのコントロールシステムに簡単に統合することができます。慣れ親しんだ 4 桁のピンコードパスワード保護により、不正使用を防止します。

高性能光学

精度の高いグランドズームレンズには、歪みの無い画像、卓越した鮮明度への移行を実現するためのレンズシフト、世界有数のレンズ市場のひとつに挙げられる鮮明性を備えています。ランプ交換時に、フロントアクセスが可能であることから、あらゆる設置個所において保守の必要性和運用費用が低くなります。

幅広い用途に完璧に適合

evo20 はビジネス向けプレゼンテーションに完璧に適合するのみならず、金融モデル、製品の視覚化、データベース管理、エンジニアリングおよび R&D などの詳細なプレゼンテーションに加えてあらゆる画像を多用する作業にも最適と言えます。