


V10

10mm ピクセル・ピッチ、5,400 NIT の屋外用 LED ディスプレイ



優れた性能

LED ディスプレイのVシリーズは、ブランディング、屋外用デジタル (広告) およびスポーツでの常設用として特別に設計されています。パフォーマンスと信頼性を犠牲にすることなく、魅力的な価格が設定されています。ハイエンド LED 技術における Barco の経験を基に構築した V シリーズは、柔軟なスケーリングのためのハイクラス Athena™ スケーラーを有する DV-100 画像プロセッサによってサポートされています。HD-SDI (デュアル) までの標準入力をサポートするのに並んで、V シリーズは、3G SDI、HDMI、ディスプレイ・ポートといった新しい標準もサポートします。

簡単セットアップおよび管理

V シリーズは、最高クラス Director Toolset から直接派生した専用 V シリーズ・ツールセット (VTS) によって管理および制御されます。VTS は、簡単なディスプレイ管理のための直感的インターフェースを装備し、輝度、ガンマ、色温度コントロール、ディスプレイ構成といった高度なオプションも提供します。V シリーズは、基本的な LED ディスプレイ・アプリケーションのための優れた選択肢です。

屋外用途に理想的

V10 は、10mm ピクセル・ピッチ SMD LED 装備のタイルベース屋外用 LED ディスプレイです。屋外用に設計されており、標準的な IP 評価テストを超える Barco の幅広い屋外テスト・プログラムに合格しています。6 週間の大雨シミュレーションでは、この製品が極めて厳しい気象条件に耐え得ることを証明しています。

コントラストと画質を強化するためのシェーダー

Barco の V10 は、ルーバーを装備したユニークなシェーダー設計を特長とし、LED での日光の反射とインパクトを最小限に抑えます。このユニークな設計が、コントラスト・レベルを強化し、コントラスト/輝度の比を改善します。絶対輝度レベルを低減し、画質に妥協することなく LED 寿命の延長を保証できます。

技術仕様

V10

一般仕様	
輝度	5,400 nits
LED タイプ	3 インチ 1 SMD
ピクセル濃度	10,000/sqm 929/sqft 3,072/タイル (64x48)
視野角	H: 120 度 V: -10/+50 度
コントラスト比	1,200:1
ピクセルピッチ	10.0 mm
輝度半減値	50,000 時間 (@50 % 輝度)
消費電力	1,139 W/sqm 391 W/sqm 通常
タイル・サイズ (WxHxD) (mm)	640 x 480 x 135
重量	20.0 kg/タイル 44.1 lbs
IPレート	IP65/43
プロセッシング	16 ビット/色
リフレッシュ・レート	1,200 Hz
最大スタック	20 タイル
最大吊り下げ	20 タイル
インターフェース/ポート	CAT5
サービス性	背面
ソース互換性 (デジタイザー)	DVI-I (CVBS/YC/YUV/DVI)、RGB、SDI (HD/SD)、HDMI、DisplayPort
操作デジタイザー	DV-100
証明書	CE、ETL、CCC、FCC classA、RoHS、中国 RoHS、WEEE

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

