


Eonis 22" (MDRC-2222 Option TS)

22" clinical review display with touchscreen



- With front sensor for consistent images
- With remote QA management tools
- With PCAP multi-touch 10 points technology

Eonis is a 22" clinical display ideal for patient monitoring and viewing of modality images, EMR, and more. It combines consistent, high image quality and an attractive, versatile design with networked quality assurance. Its touchscreen - featuring PCAP multi-touch 10 points technology - makes it ideal for viewing and controlling modality images, EMR, patient data, ...

High image quality

Eonis presents sharp, bright images. The display's unique front consistency sensor automatically aligns the image quality every time the display is switched on. The image consistency makes collaboration between specialists easier. They can discuss images with colleagues at multiple locations, knowing that everyone is seeing identical images.

Centralized quality assurance

Eonis displays come with Barco's cloud-based QAWeb Enterprise software, an online service for automated calibration, Quality Assurance and asset management. Praised in hospitals around the world, QAWeb Enterprise allows healthcare IT and PACS administrators to centrally and remotely manage image quality across the healthcare organization, at the click of a button.

Smart design, fit for purpose

Barco's Eonis display features multiple mounting options and connections. The user-friendly height, tilt and pivot adjustments of the base allow the monitor to be positioned for maximum comfort to help ease the physical strains of a long work day.

Please consult your Barco representative or distributor in your country or territory to confirm availability. A reference to any product or service on this site does not imply that such product is or will be available in your location.

Product specificaties

EONIS 22" (MDRC-2222 OPTION TS)

General specifications	
Schermt technologie	LCD
Actief schermformaat (diagonaal)	546 mm (21.5")
Formaat actief scherm (H x V)	476 x 268 mm (18.7 x 10.5")
Beeldverhouding (H:V)	16:9
Resolutie	2MP (1920 x 1080 pixels)
Pixelpitch	0.248 mm
Beeldkleur	Yes
Grijsbeeldvorming	Yes
Bit depth	30 bit
Kijkhoek (H, V)	178°
Voorgeprogrammeerde instellingen voor omgevingslicht	Yes, reading room selection
Voorsensor	Yes, Front Consistency Sensor
Maximale luminantie (paneel standaard)	300 cd/m ²
DICOM-gekalibreerde luminescentie	180 cd/m ²
Contrastverhouding (paneel standaard)	1000:1
Reactietijd ((stijgtijd + valtjijd)/2) (standaard)	7.5 ms
Kleur behuizing	RAL 9004
Video-ingangssignalen	1x DVI-I 1x DisplayPort
USB-poorten	1x USB 2.0 upstream (endpoint) 2x USB 2.0 downstream
Power rating	100-240 Vac, 50/60 Hz, 0.5-0.27 A
Energieverbruik	20 W (nominal) < 0.5 W (hibernate) < 0.5 W (standby)
Afmetingen met standaard (B x H x D)	Portrait: 337 x 525~602 x 201 mm Landscape: 514 x 388~498 x 201 mm
Afmetingen zonder standaard (B x H x D)	Portrait: 315 x 514 x 67 mm Landscape: 514 x 315 x 67 mm
Afmetingen verpakt (B x H x D)	700 x 240 x 460 mm
Nettogewicht met standaard	6.5 kg
Nettogewicht zonder standaard	4.2 kg
Nettogewicht verpakt	7.9 kg (without optional accessories)
Kanteling	-5° to +22°
Roteren	90°
Hoogteregelbereik	110 mm
Montagestandaard	VESA (100 mm)
Bescherming van het scherm	PCAP touchscreen
Aanbevolen procedures	All digital images, except digital mammography
Certificeringen	FDA Class I, 510(k) exempt CE (Medical Device Class I) CCC (China), Inmetro (Brazil), KC (Korea), BIS (India) Safety specific: IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013 IEC 60601-1:2005 + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + AM1:12 EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012 CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2014 EMI specific: IEC 60601-1-2: 2014 (ed4) EN 60601-1-2:2015 (ed4) FCC part 15 Class B ICES-003 Level B VCCI Environmental: China Energy Label, EU RoHS, China RoHS, REACH, Canada Health, WEEE, Packaging Directive
Meegeleverde accessoires	1x DisplayPort video cable 1x USB cable 1x printed User Guide (in English, other languages can be found on the documentation disc) 1x documentation disc 1x system sheet Mains cables
Software voor kwaliteitgarantie	QAWeb
Garantie	3 years
Bedrijfstemperatuur	0 °C to 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C to 60 °C
Vochtigheid in bedrijf	8% to 85% (non-condensing)
Vochtigheid bij opslag	5% to 95% (non-condensing)
Bedrijfsdruk	70 kPa
Opslagdruk	50 to 106 kPa

Laatst bijgewerkt: 03 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

