

图像专业-3G

一体化信号处理器



1 LAYER

UP TO
WUXGA
COMPATIBLE

技术规格

图像专业-3G

其他	
远程控制	以太网连接（带 TCP/IP）或 RS-232 实时控制串行端口。
物理的	<ul style="list-style-type: none">高度：1.5"宽度：17" (43.2 cm) 或 19" (48.3 cm)，包括选购机架，深度：14"重量：9磅运输重量：13磅
输入电源	100-240 VAC, 47-63 Hz
环境	温度：0-40 摄氏度；湿度：0-95% 非凝结。
保修期	全部视频产品都按照更高质量标准进行设计与测试，还有三年零件与人力保修期。
视频输入	
输入分辨率范围	VGA (640x480)、SVGA(800x600)、XGA(1024x768)、SXGA(1280x1204)、UXGA(1600x1200)、WUXGA (1920x1200)、HDTV 480p、720p、1080p、1080i、875 RS-343、525 RS-170
标准分辨率视频输入	NTSC、PAL 或 SECAM
水平频率	15 kHz 到 120 kHz
输入量	4
通用输入	<ul style="list-style-type: none">(3) 高带宽视频通道，支持 RGBHV/RGBS/RGBS-B 电脑视频、分量视频（SD 或 HDTV）、S-视频、或复合视频接头：输入 2 在 15-针硬盘接头上，带有缓冲环通。输入 3 在 5-BNC 接头上，带有缓冲环通DVI-I 接头上的输入 1 可支持通用模拟信号和带环通的 DVI 输入(1) BNC 接头上的 3G/HD/SD SDI。
垂直频率	25 Hz 至 120 Hz
输入终止	75 欧姆
输入同步	视频同步、单独的 C 或 H/V
外部同步	(同步锁相) 输入：黑场信号、计算机 H/V 同步或 C 同步。
连接器	BNC
视频输出	
连接器	<ul style="list-style-type: none">RGB 或分量视频（SD 或 HDTV），在 HD-15 上RGB 或分量视频（SD 或 HDTV）或复合视频，在 5-BNC 上复合视频，在 BNC 上S 视频，在 4 针迷你 DIN 接头上3G/HD/SD SDI，在 BNC 接头上DVI 输出，在 DVI-D 接头上
标准分辨率视频输出	NTSC 制式、PAL 制式
支持高分辨率输出	VGA (640x480)、SVGA(800x600)、XGA(1024x768)、SXGA(1280x1204)、UXGA(1600x1200)、WUXGA (1920x1200)。离子显示屏分辨率为 1280x768、1365x768、1365x1024。HDTV 480p、720p、1080p、1080i。875 RS-343、525 RS-170。支持的用户可定义的输出格式。
输出量	6
同步	RGBHV、RGBS、RGsB、TTL 值、可选极性、HDTV。支持三级同步。75 欧姆输出阻抗。

生成于：06 Mar 2023

技术规格随时变化，不会事先通知。请访问 www.barco.com.cn，获取更新信息。