

ClickShare CX-20

小規模の会議室やハドルスペース向けの簡単なワイヤレスコンファレンス



- エントリーレベルのワイヤレス会議モデル
- ノートパソコンからビデオ会議を実施
- 従業員とゲストのためのアイコン的なClickShare Button
- 100%安全、暗号化、クラウド管理

ClickShare CX-20は、小規模の会議スペースでのワイヤレス会議を可能にします。会議室に入ると、ClickShareが自動的にカメラ、マイク、スピーカー、サウンドバー、ディスプレイなどの会議室のデバイスに接続します。

お好みのビデオ会議プラットフォームを使用して、ノートパソコンから数秒で会議を開始できます。ClickShareボタンまたはClickShareアプリをワンクリックするだけで、従業員もゲストも簡単にハイブリッド会議に参加できます。

技術仕様

CLICKSHARE CX-20

| ClickShare Base Unit 寸法 | |
|--------------------------------------|---|
| 寸法 (HxWxD) | 34 mm x 135 mm x 135 mm |
| 電源 | 標準110/220V ACプラグまたはUSB-C |
| 消費電力 | 動作: 5 ~ 10W、最大 24W |
| 重量 | 900 gr |
| 一般仕様 | |
| オペレーティング・システム | Windows 10以降、macOS 11 (BigSur) 以降。 Android v11以降 (ClickShareアプリ)、 iOS 14以降 (ClickShareアプリ) |
| システム要件 | Microsoft TeamsまたはZoomをスムーズに使用するための要件は以下のとおりです。 最低要件: Intel i3デュアルコアプロセッサ/8GB RAM/OS: Windows 10最新ビルドまたはMojave最新ビルド 推奨: Intel i5 4コアプロセッサ/8GB RAM/OS: Windows 10最新ビルドまたはMac OS最新ビルド |
| ビデオ出力 | 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz HDMI 1.4bまたはUSB-C DisplayPort 1.2 |
| オーディオ出力 | USB, HDMI |
| USB | 1 X USB-A、1 X USB-C |
| ClickShareボタン | 1 |
| ClickShare App | デスクトップとモバイル |
| Native protocols | Airplay、Google Cast、Miracast |
| 同時接続の最大数 (ボタンやアプリを使用) | 32 |
| ノイズレベル | 最大 25dBA @ 0-30°C 最大 30dBA @ 30-40°C |
| 認証プロトコル | WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode |
| 無線伝送プロトコル | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1 |
| 接続距離 | ClickShareボタンとClickShareベースユニット間の最大距離30m (100フィート) 周波数帯域2.4GHzおよび5GHz (DFS) |
| 周波数帯域 | 2.4 GHz および 5 GHz (一部の地域で DFS チャンネル対応) |
| 接続 | 1x イーサネット LAN 1 Gbit 1x USB Type-C 2.0 (フロント)、1x USB Type A 2.0 (フロント) |
| 適用温度範囲 | 操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F) 最大: 35°C (95°F) ただし 3000m 保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F) |
| 湿度 | 保管: 0~90%相対湿度、結露なし 動作: 0~85%相対湿度、結露なし |
| 盗難防止システム | ケンジントンロック |
| 証明書 | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | / |
| ワイヤレスコンファレンス | アプリまたはボタン経由 |
| ローカルビュー | ルームディスプレイのみのローカルビュー |
| ネットワーク接続 | LAN および Wi-Fi |
| Management and reporting | あり |
| 保証 | 1年間で標準 SmartCare による 5年のカバーレッジ |

生成日: 18 Apr 2024

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。