

저조도용 InfiniSense 비주얼 센서 모듈

800만 화소 적외선 카메라



저조도용 InfiniSense™ Visual Sensor Module(VSM)은 강력한 성능의 800만 화소 적외선 카메라로, InfiniSense Interactive Access Point(IAP)와 함께 작동하여 광고주, 소매점 및/또는 공공 장소 운영자에게 중요한 통찰력을 제공하는 성별 및 연령대와 같은 인구 통계 데이터를 수신하도록 시각적 이미지를 캡처 및 처리합니다.

실내 및 야외 사용

이 장치에는 보드 내장형 보조 LED 조명 링이 있어 조도가 낮을 것으로 예상되는 야외 장소 또는 실내에 모두 적합합니다. 각 VSM 모듈은 전원 및 처리를 위해 기본 IAP 장치에 USB로 연결됩니다. InfiniSense Demographic Pro 데이터 분석 SaaS 서비스의 일부로 분석 및 보고를 위한 메타데이터(예: 남성, 여성 또는 연령대)만 백엔드로 전송되므로 고객의 개인정보는 완벽하게 보호됩니다.

기술 사양

저조도용 INFINISENSE 비주얼 센서 모듈

일반 사양	
크기(HxWxD)	5 7/8" x 3 1/8" x 1 3/8"
전원	IAP를 통한 2AMP DC
연결	USB 2.0
작동 습도 범위	VSM 저조도 카메라: 20-80%
작동 온도	실내: 0-35°C / 야외: 0-55°C
작동 온도 범위	VSM 저조도 카메라: 0-50°C

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

