

QSD(0.8:1) 镜头



技术规格**QSD(0.8:1) 镜头****一般规格**

失真	< 1%
EFL	177 毫米 / 6.97"
长度	221 毫米 / 8.7"
更大直径	188 毫米 / 7.4"
净重	3.7 千克 / 8.2 磅
投影距离	1.03 - 4.7 米 / 40 - 187"
相对亮度	100%
分辨率	MTF > 80% @ 2.4 lp / mm 6 lp / "
屏幕宽度	1 - 6 米 / 39 - 236"
投射比例	0.8

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。