

ClickShare Hub Core + Sennheiser TeamConnect Bar

Microsoft Teams Room-bundel voor geavanceerde samenwerking in kleine vergaderruimten.



- **Draadloze presentatie: 4K-contentdeling met 1 next-gen ClickShare Buttons met USB-C DisplayPort™**
- **Gebouwd op het Microsoft Device Ecosystem-platform (MDEP)**
- **4K Ultra HD-camera met geavanceerde AI-functies**
- **Hoogwaardige audio met 4 microfoons en 2 luidsprekers**

De ClickShare Hub Core en Sennheiser TeamConnect Bar S-bundel is een gecertificeerde Microsoft Teams Rooms-oplossing voor kleine vergaderruimtes. Het biedt moeiteloos draadloos conferencing, het delen van 4K-content, helder geluid en video van hoge kwaliteit. Deelnemers genieten van een geweldige vergaderervaring, terwijl IT-managers profiteren van beveiliging, compliance en gestandaardiseerde integratie.

Product specificaties

CLICKSHARE HUB CORE + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR S ROOM SYSTEM

Algemene specificaties

Besturingssysteem	Windows 10 of hoger macOS 14 (Sonoma) en 15 (Sequoia)
Systeemvereisten	Minimaal: Intel Core i3 of AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 of Apple Silicon M1, 8 GB RAM, macOS 11 Big Sur Aanbevolen: Intel Core i5/Ultra 5 of AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, Windows 11 nieuwste build; Apple Silicon M3, 8 GB RAM, macOS nieuwste build
Video-uitgangen	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Configuratie scherm): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Video-ingangen	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
Audio-uitgang	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Buttons	1 ClickShare Button 5e generatie
ClickShare app	Bureaublad
Maximale bronnen tegelijk op het scherm	1
Geluidsniveau	Maximaal 25 dBA @ 30°C
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be en IEEE 802.15.1 BT 5.3
Bereik	Max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Base Unit
Frequentieband	2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz DBS/HBS (DFS-kanalen worden ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	Achterkant: 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C Power delivery 3.1 EPR (voor voedingsadapter) 1x HDMI 2.0-uitgang 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0-apparaat + USB-C DisplayPort-uitgang™ 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort-uitgang™ Voorkant: 1x USB-C 2.0/3.0 In bedrijf: 0°C + 40°C (+32°F tot +104°F) Max 35°C (95°F) bij 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Temperatuurbereik	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Vochtigheid	
Antidiefstalsysteem	Kensington slot
Certificeringen	FCC/CE
Netwerkverbinding	LAN
Beheer en rapportage	Ja, XMS Cloud
Garantie	3 jaar standaard
Afmetingen (HxWxD)	37 * 180 * 180 (mm)
Stroomverbruik	Operationeel: 140W (maximaal)
Voeding	Externe USB-C oplader 100W (PD3.0 SPR), 180W (PD3.1 EPR)
Gewicht	720gr

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60 mm/30 mm (vast/tijdelijk) Hoewel een minimale buiging van 30 mm tijdens het hanteren of leiden aanvaardbaar is, mag deze niet permanent worden gehandhaafd
Temperature range	Werkzaam: -10°C + 60°C (+14°F tot +140°F) Opslag: -20°C tot +70°C (-4°F tot +158°F)
Humidity	Opslag/Werking: 0 tot 85% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Flame rated	VW-1

Power supply

AC Input	100-240V~50-60Hz 1.4A
DC Output	100W maximaal (20V 5A) / 45W (15V 3A) / 36W (12V 3A) / 27W (9V 3A) / 15W (5V 3A)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	Voldoet aan DOE-norm Level VI
Altitude	5.000 meter
DC cable length	1,5 m

Power cord

Color	Zwart
Length	0,5 m
Plug Type	EU / VS / VK / CN / CH / IN / ZA / ANZ
Connector Type	IEC60320-C5

Control Panel

Touchscreen	10,1-inch geprojecteerd capacitief touchscreen met vingerafdrukkende en antireflectiecoating, ondersteunt maximaal 4 aanraakpunten voor verbeterde zichtbaarheid en duurzaamheid
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Omhoog/Omlaag/Links/Rechts)
Human detection sensor	Detecteert automatisch menselijke beweging in de kamer binnen een bereik van 2 meter en een gezichtsveld van 90° om het systeem wakker te maken.
Connections	USB Type-C 2.0, DisplayPort Alt-modus, PD3.0 Aanbevolen om de meegeleverde ClickShare 10M USB-C AOC-kabel te gebruiken voor optimale prestaties
Anti-theft system	Kensingtonslot
Temperature range	Werking: 0°C + 40°C (+32°F tot +104°F) Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Humidity	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Dimensions (HxWxD)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Power consumption	Voed via USB vanaf aangesloten Base Unit Operational: 7,3 W (maximaal) Standby: 820g
Weight	

Laatst bijgewerkt: 11 Mar 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

BARCO