

Barco Orion



The Barco Orion projector brings Barco image quality and craftsmanship home to medium-sized rooms.

There are two distinctive optical setups to choose from:

the T version is optimized for dedicated home cinemas, delivering perfect Rec.709 color accuracy;

and the M variant is tailored for media rooms where ambient light is not easily controlled.

Barco Orion features six interchangeable lens options, and HDBaseT input and its outstanding motorized lens shift ability produce class-leading installation flexibility.

技術仕様

BARCO ORION

一般仕様	
プロジェクタータイプ	"single chip projector with all glass optical design with replaceable projection lenses and lens shift"
解像度	1920x1080
光出力	1700 and 4000 lumens
コントラスト比	>2300-5300* : 1 (*w/iris)
レンズ群	"0.3 : 1, 0.74 : 1, 0.8-1.08 : 1, 0.92 : 1, 0.86 – 1.16 : 1, 1.06 – 1.62 : 1, 1.6-2.2 : 1, 2.5-3.9 : 1"
光学レンズシフト	adjustable: vertical and horizontal, depending on lenses
ランプ	1 x 350W UHP (dimmable)
ランプ寿命 (標準)	Up to 2,000 hours (Full power), Up to 2,500 hours (Eco mode)
ランプを装着した搬送	yes
シールドエンジン	standard
互換性	"2K/1080i/p, 720p, 576i/p, 480ip, PAL SECAM, NTSC digital and analogue RGB"
3D	"active eyewear (optional), 2x optix cinemascope(stacked): INFITEC EX® 3D and Active Stereo IR, RF models "
入力	"2x DisplayPort 1.2 (HBR2), 1 x DVI-Dual Link, 1 x HDMI 1.4a, 1 x VGA, 2x 3G-SDI, 1x HDBaseT"
制御	IR, 1x RS232, 1 x RJ-45 TCP/IP, USBA, 2x BNC sync, 1x MiniDIN
電源	100-240V 50-60Hz
消費電力	less than 530W
動作温度	10 -40 °C /50 -104 °F, 0-3,000m
動作湿度/結露なし	20 -80% RH (Storage Conditions: 10 -90% RH)
BTU消失	max 1,807 BTU/h
設置	table top, ceiling mount, straight down or up.
寸法 幅×長さ×高さ	342 x 306 x 143 mm / 13.46 x 12.05 x 5.63 in
重量	7.5 kg / 16.5 lbs
ハウジング・カラー	black and white
証明書	Compliant with FCC, part 15 Class A and CCC, cCSAus, cUL, UL and CE
保証	Limited 3 years parts and labour

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

