

# ClickShare Bar Pro

Barra video premium per conferenze wireless coinvolgenti e semplici



- **Audio stereo cristallino e di alta qualità\***
- **Fotocamera 4K avanzata basata sull'intelligenza artificiale**
- **Roomdock cablato per la condivisione di contenuti 4K e connettività alternativa**
- **Interattività avanzata: touchback, annotazione e lavagna**
- **Prodotto a zero emissioni di carbonio\*\***

ClickShare Bar Pro è una barra video all-in-one premium, a zero emissioni di carbonio, che consente conferenze wireless coinvolgenti e semplici in sale riunioni di medie dimensioni con qualsiasi piattaforma di videoconferenza. Grazie alle sue funzionalità AV avanzate (doppio schermo\*, condivisione di contenuti 4K) e funzionalità interattive (touchback, annotazioni, lavagna), consente audio cristallino, visualizzazioni nitide e interattività migliorata per riunioni in cui tutti i partecipanti si sentono ascoltati e visti. Questa soluzione offre una flessibilità senza precedenti, consentendo ai responsabili IT di attrezzare facilmente le proprie sale riunioni. Insieme a una garanzia di 5 anni, la barra riduce complessivamente il costo totale di proprietà consolidando tutte le funzionalità di collaborazione, audio e video in un unico potente dispositivo.

\*Gli altoparlanti stereo e il doppio schermo saranno disponibili a metà del 2024. \*\*Etichetta a zero emissioni di carbonio prevista per la fine del primo trimestre del 2024.

## Specifiche tecniche

## CLICKSHARE BAR PRO

### Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 e versioni successive macOS 11 (Ventura) e versioni successive Android v13 e versioni successive (app ClickShare) iOS 16 e versioni successive (app ClickShare)
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom Minimo: Processore Intel i3 dual-core/8 GB di RAM/OS: Windows 10 ultima build o Mac OS Ventura ultima build Consigliato: Intel i5 processore a 4 core/8 GB di RAM/OS: Windows 10 ultima build o Mac OS ultima build
Uscite video	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. or 2x 1080p @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2) (Dual screen available mid 2024)
Ingressi video	4k UHD (3840*2160) a 30Hz. Modalità USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Camera	4K, 1080p, 720p a 30 fps, zoom 5x/ePTZ, FOV 120°
Camera AI	Modalità di inquadratura di gruppo, inquadratura dei relatori e tracciamento e composizione fino a 4 persone
Uscita audio	2 altoparlanti full duplex e stereo da 10 W, impedenza 8 Ohm
Audio pickup	6 microfoni MEMS beamforming con cancellazione dell'eco e del rumore di fondo AI. Portata di rilevamento fino a 15 piedi/4,5 metri
ClickShare Button	2
ClickShare App	Desktop e dispositivi mobili
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast
Livello di rumore	Senza ventola
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Portata	Massimo 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Bar
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in un numero selezionato di paesi in modalità integrazione di rete)
Connessioni	1x USB-C 3.1 (DP) su schermo, 1x ingresso video USB-C 3.1 (DP), 1x USB-A 2.0, 1x Ethernet LAN 1Gbit, 1x USB-C 2.0 (laterale)
Intervallo di temperature	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Blocco Kensington (posteriore e inferiore)
Certificazioni	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Sì
Conferenze wireless	tramite app o Button
Vista locale	Sì
Connessione in rete	LAN e Wi-Fi
Management and reporting	Sì
Garanzia	1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare
<b>Dimensioni dell'unità di base ClickShare</b>	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Generato il: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.