

# D320 L

高级图像处理设备，可在同一 LED 显示屏上更多管理 4 个信号源。



## 技术规格

## D320 L

### 一般规格

输入	4 个选配输入端口 正面进入 集成视频处理 自动感知和热更换 S-视频、复合、YUV / RGB, SDI、HD-SDI、DVI 高达 UXGA
兼容性	巴可 LED 显示屏
输出	DVI-D
适应性	用户定义输入端口
控制	通过 XLite 工具箱
标量器	4 个输入信道 [数据-视频] 完全按照期望的输出分辨率独立调整
Z轴次序控制	立即修改 Z 轴控制, 每个输出窗口
视窗定位	直观定位界面
连接器	RS 232 [RJ11]
效果	变形成像 色度键控 [每输入端口] 阿尔珐键控 [每输入端口] Z 轴控制 窗口/视口
尺寸	482 x 53 x 486 毫米
净重	+/-7 kg
操作T°	0°C <=> 45°C
电源	120 瓦更大值 自动调幅 90-264V (50-60 Hz) 连接器: 3 针 IEC
订购信息	R9850710
可测量性	更多输入端口成链 更多显示屏堆叠
尺寸输入单元	103 x 41 x 181 毫米

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。