

RLM-W12

11500 流明、WUXGA、三芯片 DLP 投影机



- 标准有源3D
- 功耗低
- 用于快速信号分配的巴可链接

巴可公司仍向中国提供本产品。

由于其标准的有源3D性能、低噪音和高亮输出，成本经济的RLM-W12非常适合固定安装在会议礼堂、演讲厅内，以及应用在信息娱乐节目中。RLM-W12与选购的吊顶安装或堆叠框架配合使用，便也能用于各种活动。RLM-W12还配备了TLD镜头，使其完全兼容巴可的HDF、HDX和FLM投影机系列。

完美无缺的画质

由于采用了三芯片DLP画质，RLM能生成更好的色彩饱和度、更稳定、更丰富对比度的清晰图像。WUXGA（1920x1200）分辨率确保您能立即看见所有重要的细节。

更静音

巴可RLM投影机是其范围内更静音的投影机。巴可排除了在一个嗡嗡作响的投影环境下工作的疲劳，将图像品质变为唯一值得关注的事。

耗电量低

RLM比同类投影机消耗更少的电量。如今，节约能源是一个重要的考虑因素，RLM对您的节能宣传和环境都会带来益处。

快速信号分配

我们专有的BarcoLink技术保证了巴可投影机和图像处理器之间迅速的信号分配。有了BarcoLink，信号通过BNC同轴电缆进行分配，这不仅更加耐用，还可以降低成本。

- 11,500 lumens light output

- 3-chip DLP technology
- Super silent projector
- Low power consumption
- WUXGA resolution
- Standard active 3D
- Better color stability & saturation
- Perfect for fixed installations
- Rental frame available
- Wide range of TLD lenses, compatible with HDX & FLM projectors
- Control over IP

技术规格

RLM-W12

一般规格

投影机类型	WUXGA 三芯片 DLP 数字投影机
技术	0.96" DMD™x3
分辨率	1920 x 1200
亮度	11500中心流明/10500 ANSI流明*
对比度	1600:1 (标准) 2400:1 (CE)
亮度均匀性	90%
宽高比	16:10
ScenergiX	Horizontal and vertical edge blending
镜片类型	TLD+
镜头	TLD+ (固定) 0.73:1 1.2:1 (变焦) 1.25-1.6:1 1.5-2.0:1 2.0-2.8:1 2.8-4.5:1 4.5-7.5:1 7.5-11.5:1
光学镜片移动	垂直: -70%到+120%/水平: -30%到+30% (变焦镜头)
色彩校正	P7
灯	2x400瓦
灯泡寿命	1500小时 (标准) 2000小时 (更大)
可带灯运输	是
灯箱, 迅速更换	是, 自动选择灯泡
客户灯泡更换	N/A
灯具保修 (现场更换/工厂更换)	120天/500小时
封装DLP™内核	标准
挡光板	标准
画中画	同时处理两个信号源
安装角度	桌式/吸顶式
WARP	预设值 + 自定义值
集成网络服务器	是
3D	被动式圆偏振 (可选)、主动式眼罩, 以Dual link DVI 120 Hz (标准)
输入	2 x HDMI (HDCP 1.3); 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); cinch (RGBs, YUV); 复合视频; S-视频; HSDI/3G HSDSI/SDI 3D双链接DVI/BarcoLink; 3D同步输入/输出BNC
可选输入	N/A
输入分辨率	从NTSC到UXGA (1600 x 1200), 包括HDTV (1920 x 1200)
更大像素时钟	165兆赫
软件工具	投影机工具组
控制	音频接口 + IR、RS232、12 伏触发器
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求	90-240 伏/50-60 赫兹
更大功耗	1000W /待机模式:
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	43dB(A)
操作环境温度	0-40°C/32°-104°F
工作湿度	0-80% (无冷凝)
消散 BTU	更大3412 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	500 x 631 x 270mm / 19.69 x 24.84 x 10.63英寸
净重	32千克 (70.54磅)
装运尺寸	(LxWxH) 830 x 669 x 448mm / 32.67 x 26.33 x 17.63英寸
出厂毛重	32千克 (70.54磅)
标准配件	电源线; 无线遥控器, HDMI 到 DVI 适配器
认证	符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范、CE、TUV、RoHS 及 WEEE 标准
保修期	3 年为标准, 第 4 或第 5 年为可选
*	+/-10%

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。