

ClickShare CX-M

CX-M es el Módulo ClickShare que se utiliza con la pantalla. El CX-M se combina con la pantalla para formar una pantalla inalámbrica todo en uno. Cuando se inserta el portátil en el dispositivo, el micrófono y la cámara



- **Funcionalidad inalámbrica Traiga su propia reunión (Bring Your Own Meeting, BYOM).**
- **Videorreuniones fluidas desde su portátil utilizando el Botón o la App**
- **Mayor colaboración con 2 fuentes en pantalla**
- **Flujo de reuniones inteligente para una colaboración ágil**
- **Al conectar el Button, puede despertar la unidad base y la pantalla**
- **100% seguro, encriptado y gestionado en la nube**

ClickShare CX-M permite realizar conferencias inalámbricas en espacios de reunión de tamaño medio. Cuando entras en la sala de reuniones, ClickShare te conecta automáticamente a los dispositivos de la sala, como cámaras, micrófonos, altavoces, barras de sonido y pantallas.

Inicia una reunión desde el portátil en cuestión de segundos con tu plataforma de videoconferencia preferida. Haz que las reuniones híbridas sean fáciles, con un solo clic en ClickShare Button o en ClickShare App, tanto para empleados como para invitados.

Especificaciones del producto

CLICKSHARE CX-M

Especificaciones del CX-M

Salidas de video	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b (conector OPS de 80 patillas) o USB-C DisplayPort 1.2
Salida de audio	USB
USB	1 X USB-C
Botones de ClickShare	1
ClickShare app	Escritorio y móvil
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast
Máximo de fuentes simultáneas en pantalla	2
Nivel sonoro	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-50°C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button.
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el Botón ClickShare y la Unidad Base ClickShare
Banda de frecuencia	2.4 GHz and 5 GHz
Conexiones	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 3.0 (frontal) 1x OPS-80 pin
Rango de temperatura	En funcionamiento: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máximo: 40°C (104°F) a 5000m Almacenamiento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Humedad	Almacenamiento: 0 a 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	NA
Certificaciones	SRRC/CE
Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil	Si
Vista local	Si
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Conexión de red	LAN y WiFi
Gestión y presentación de informes	Si
Garantía	1 año estándar. 5 años de cobertura al darte de alta a través de SmartCare
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	202 mm x 119 mm x 30 mm
Consumos de energía	Funcionamiento: 5-10 W, 16 W máx.
Fuente de alimentación	18 V CC desde la pantalla OPS
Peso	698g

Generado en: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.