

ClickShareワイヤレススピーカーフォン

ClickShareワイヤレススピーカーフォン、3メートルを超える超長距離集音



- 柔軟な拡張性、複数のカスケード接続をサポート
- 高精度の音声ピックアップにより、あらゆる話し言葉を非常に明瞭に捉えます。
- AIによるノイズ低減機能により、300種類以上の背景ノイズをインテリジェントに除去し、会議でのコミュニケーションの集中を維持します。
- AIを活用した音量最適化により、話し手の声を強調しながら背景の雑音を最小限に抑えます。
- スマート空間オーディオ:
大きな会議室でもクリアな音声を拾い、遠くの音声も聞き取りやすくします。

ClickShareワイヤレススピーカーフォンは、ClickShare X-Displayとシームレスに統合され、複雑なセットアップを必要とせず、プラグアンドプレイ機能を備えています。会議スペース内のマイクの集音範囲を簡単に拡張できるため、12メートルを超える中規模から大規模の会議室に最適で、音声範囲と通信の明瞭度が効果的に向上します。

技術仕様**CLICKSHAREワイヤレススピーカーフォン****マイクروفोन**

マイク数量	8つのビームフォーミングMEMSマイク
ピックアップ距離	4m
感度	-35dB±1dB
周波数応答	100~12KHz
サンプリングレート	48KHz
エコーキャンセレーション	可能
ノイズ抑制	可能
自動ゲイン制御	可能

スピーカー

スピーカー数	1
出力	4w
THD	1kHz<1% (1W時)

電源

パワーサプライ	DC 54V
電源コード	中国、長さ1.5メートル
最大動作消費電力	8W未満

一般仕様

キー	1*ミュート、1*音量+、1*音量-
ライト	1*ミュート、1*音量+、1*音量-、1*有線接続、1*ワイヤレス接続
カスケード数	4
言語	中国語/英語

接続

ポート	2*RJ45、1*USB-C、1*DC (電源)
接続タイプ	RJ45/USB-C/ワイヤレスUSB dongle

アクセサリ

電源ケーブル	1
USBケーブル	1 (USB-CからUSB-A)
RJ45ケーブル	1
USB dongle	1
収納ボックス	可能

環境

動作温度	0°C~40°C
動作湿度	10% ~ 90% RH
保管温度	-20°C~60°C
保管湿度	10% ~ 90% RH
高度	≤ 5000メートル

生成日:29 May 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。