

DICOM Theater Lite

First-class performance in a compact design



Технические характеристики**DICOM THEATER LITE****Общие характеристики**

Технология	<ul style="list-style-type: none">▪ single chip DLP▪ DMD with DarkChip
Родное разрешение	1400 x 1050 pixels
Светоотдача	2000 Ansi Lumen
Контрастность	2000:1 (full white / full black)
Тип и питание ламп	250W UHP
Срок эксплуатации лампы	<ul style="list-style-type: none">▪ 2000 hrs (full power)▪ 4000 hrs (dimmed, economy)
Смещение объектива	8% of image height (fix)
Проекционное отношение	1.7-2.2:1 (standard)
Ориентация	Landscape
Заводские предустановки DICOM	<ul style="list-style-type: none">▪ DICOM full white / full white boost▪ DICOM ClearBase / ClearBase boost
Калибровка по DICOM	<ul style="list-style-type: none">▪ TheaterWatch▪ Visual DICOM calibration tool
Ввод цифрового видео	1 x DVI-D (Single link)
Входы аналогового видеосигнала	<ul style="list-style-type: none">▪ 2 x VGA (15-pin HDDSUB)▪ 1 x Composite video (3 x RCA)▪ 1 x S-Video (4-pin Mini DIN)▪ 1 x Composite video (RCA)
Выход компьютера	1 x VGA (15-pin HDDSUB)
Коммуникация	<ul style="list-style-type: none">▪ 2 x R232 (In / Out on 9-pin DSUB)▪ 1 x LAN (TCP/IP network on RJ45)▪ 1 x USB (mouse control)
Входное аудио	2 x Stereo (data / video on 3.5mm mini jack)
Выход аудиосигнала	1 x Stereo (3.5mm mini jack)
Частота строчной развертки	15 -150 kHz
Частоты кадровой развертки	48 -190 kHz
Форматы компьютерной графики	<ul style="list-style-type: none">▪ VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA▪ DVI sources up to SXGA+
Видеоформаты	<ul style="list-style-type: none">▪ PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43▪ HDTV (1080i, 720p, 576 i/p, 480 i/p)
Рас рассеяние потребляемой энергии	1480 BTU/hr
Требования к источнику питания	100 -240 VAC, 50 to 60 Hz
Энергопотребление	350 Watt
Безопасность	UL1950, EN60950
Электромагнитная совместимость	FCC Class A, ICES-003 Class A, EN55022 Class A
Прочие утверждения	CCC, CE
Габариты	244 x 278 x 88 mm (9.6 x 10.9 x 3.5 inch) (LxWxH)
Вес	3.4 kg / 7.5 lbs
Уровень шума во время работы	28 dB(A)
Стандартные аксессуары	<ul style="list-style-type: none">▪ Cable basket▪ IR remote control with laser pointer

Создано: 15 Mar 2023

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.