


伊奥尼斯 22" (MDRC-2422)

22 英寸临床显示器，用于在全院范围内查看临床数据和图像



- 22 英寸显示屏用于查看临床图像
- 前置传感器可提供一致的图像
- 自动校准和质量保证

Eonis 22" 为包括 EMR 在内的广泛成像应用带来可靠、符合 DICOM 标准的图像。它集高度一致的画质、富有魅力的多功能设计和无忧质量保证于一身。

通过一致的图像轻松协作

Eonis 呈现清晰、明亮的图像。显示器独特的正面浓度传感器在每次显示器开机时都会自动校正调试画质。Eonis 22 英寸可用于咨询放射学和 PACS 图像，以及临床研究和咨询。

结果？一致的图像使专家之间的协作更加容易。与多个地点的同事讨论图像，知道每个人都看到相同的图像。

自动化质量保证

Eonis 22" 配备基于云的 QAWeb Enterprise 软件，这是一项用于自动校准、质量保证和资产管理的在线服务。

QAWeb Enterprise 受到世界各地医院的好评，让医疗保健 IT 和 PACS 管理员只需单击一个按钮即可集中远程管理整个医疗保健组织的图像质量。

适合临床审查

巴可公司的 Eonis 显示器具有多种安装和接口选项，包括 VESA 安装座。方便操作的基座高度，加之基座倾斜和枢轴调整，确保显示器可以调整到令人舒适的位置。

像每一个巴可临床研究显示屏一样，MDRC-2422 符合国际医疗和患者安全标准。

变体

- MDRC-2422 (选项 SNIB)：标准亮度，无盖，无触摸屏，内部电源，黑色外壳

- MDRC-2422 (选项 STIB) : 标准亮度, 无盖, 触摸屏, 内部电源, 黑色外壳
- MDRC-2422 (选项 SNEW) : 标准亮度, 无盖, 无触摸屏, 外部电源, 白色外壳
- MDRC-2422 (选项 SPEW) : 标准亮度、保护盖、无触摸屏、外部电源、白色外壳

请咨询您所在国家或地区的巴可代表或经销商以确认可用性。本网站上对任何产品或服务的引用并不意味着此类产品在您所在的位置可用。

技术规格**伊奥尼斯 22" (MDRC-2422)**

一般规格	
屏幕技术	LCD (AHVA)
活跃屏幕大小 (对角线)	546 mm (21.5")
活跃屏幕大小 (H x V)	476 x 268 mm (18.7 x 10.5")
宽高比 (H:V)	16:9
分辨率	2MP (1920 x 1080 pixels)
像素间距	0,248 mm
彩色成像	Yes
灰色成像	Yes
位深	30 bit
视角 (H, V)	178°
Ambient light presets	Yes, reading room selection
Front sensor	Yes, Front Consistency Sensor
更大亮度 (面板标准值)	300 cd/m ²
DICOM校准光源	180 cd/m ²
对比度 (面板典型值)	1000:1
响应时间 ((Tr + Tf) / 2) (标准值)	7.5 ms
机箱颜色	MDRC-2422 (options STIB and SNIB): RAL 9004 MDRC-2422 (options SNEW and SPEW): RAL 9003
视频输入信号	1x DVI-I 1x DisplayPort 1x HDMI™
USB端口	1x USB 2.0 upstream (endpoint) 2x USB 2.0 downstream
额定功率	100-240 Vac, 50/60 Hz, 1-0.5 A 12 Vdc, 3.5 A
功率消耗	20 W (nominal) < 0.5 W (hibernate) < 0.3 W (standby)
带底座维数(W x H x D)	Portrait: 337 x 525~602 x 201 mm Landscape: 514 x 388~498 x 201 mm
无底座维数(W x H x D)	Portrait: 315 x 514 x 67 mm Landscape: 514 x 315 x 67 mm
包装维数(W x H)	700 x 240 x 460 mm
带底座净重	MDRC-2422 (option STIB): 6.5 kg MDRC-2422 (option SNIB): 5.7 kg MDRC-2422 (option SNEW): 5.4 kg MDRC-2422 (option SPEW): 6.2 kg
无底座净重	MDRC-2422 (option STIB): 4.2 kg MDRC-2422 (option SNIB): 3.5 kg MDRC-2422 (option SNEW): 3.2 kg MDRC-2422 (option SPEW): 4 kg

技术规格**伊奥尼斯 22" (MDRC-2422)**

包装净重	MDRC-2422 (option STIB): 8.7 kg (without optional accessories) MDRC-2422 (option SNIB): 7.9 kg (without optional accessories) MDRC-2422 (option SNEW): 7.6 kg (without optional accessories) MDRC-2422 (option SPEW): 8.4 kg (without optional accessories)
倾斜	-5° to +22°
枢轴	90°
高度调节范围	110 mm
安装标准	VESA (75 and 100 mm)
Screen protection	Protective, anti-glare glass cover (MDRC-2422 option SPEW only)
推荐模式	All digital images, except digital mammography
认证	FDA Class I, 510(k) exempt CE (Medical Device Class I) CCC (China), BIS (India) Safety specific: AAMI ES60601-1:2005, ES60601-1:2005/AMD1 1:2012, ES60601-1:2005/ AMD2:2021 CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14/A2:2022 IEC 60601-1:2005, AMD1:2012, AMD2:2020 EN 60601-1:2006/A1:2013/A12:2014/A2:2021 IEC 62368-1: 2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 IEC 60601-1-2: 2014 +A1:2020 EN 60601-1-2: 2015 +A1:2021 EMI specific: FCC part 15 Class B ICES-003 Level B VCCI Environmental: China Energy Label, EU RoHS, China RoHS, REACH, Canada Health, WEEE, Packaging Directive, CECP
备件	1x DisplayPort video cable 1x USB cable 1x printed User Guide (in English, other languages can be found on the documentation disc) 1x documentation disc 1x system sheet 1x Mains cable (based on ordered part number)
QA软件	QAWeb
保修期	3 years
工作温度	0 °C to 40 °C
存储温度	-20 °C to 60 °C
操作湿度	10% to 85% (non-condensing)
存储湿度	10% to 90% (non-condensing)
操作压力	70 kPa (minimum)
存储压力	50 to 110 kPa

生成于: 17 May 2024技术规格随时变化，不会事先通知。请访问www.barco.com.cn，获取更新信息。